



- **Tenditore ad anello e gancio**
- Accessori per cavi e catene
- Materiale:  
Inox 316

**Info.**

- CMU: Carico massimo utile  
Il carico di rottura si ottiene moltiplicando CMA per il coefficiente di sicurezza 3.

**SCONTI PER QUANTITÀ**

QtA	1+	5+	10+	20+	30+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØA	B	D	L1	L2	CMU (kg)	Peso (kg)	Prezzo unit. Da 1 a 4
TAC1-05/SS	M5	9,0	8,3	71	122-179	180	0,046	9,38 €
TAC1-06/SS	M6	9,5	10	90	160-228	360	0,076	11,24 €
TAC1-08/SS	M8	11,0	12	120	210-303	650	0,165	19,44 €
TAC1-10/SS	M10	13,0	15,8	150	255-376	1000	0,285	24,81 €
TAC1-12/SS	M12	16,8	20	200	305-473	1400	0,515	38,04 €
TAC1-16/SS	M16	16,3	26	245	400-593	2300	1,110	77,15 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



RPCpl

Ruota girevole a doppio bloccaggio, Acciaio - poliammide



KBS\_UU

Manicotto chiuso a sfere inox di precisione, Di precisione - inox / ...



MDB\_MTB

Ingranaggio conico in plastica stampata , 2:1



LACM\_SS

Leva a camma inox, Femmina



PRF-SMA

Sistema di chiusura per profili alluminio, Easily adjustable lock



VTLF

Volantino a 3 lobi, Poliammide - Ottone




T5M\_T10M

Cinghia aperta al metro tipo T, T10 Poliuretano armatura in acciaio



PR880

Pignone di trazione, Serie 880



BOX-TOR-TOOL

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, Extraction



NIN

Dado autofrenante , Inox A2



PCS37

Pignone a catena - acciaio, 9.525mm (DIN06B-1)



PR40

Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø 50

## Prodotti correlati



TAC

Tenditore, Acciaio



TCC\_SS

Tenditore, Inox



MDR\_SS

Grillo con chiodo ad occhiello, Inox



MLY\_SS

Grillo con chiodo ad occhiello, Inox