

## TC1RP

### With 180° guide

**- Tensioner for single chain**

**- Materials:**

Housing: steel with corrosion proof epoxy finish



Profile: Green HD1000 polyethylene

Machine column: Black HD500 polyethylene



Screws and springs: stainless steel 304L

### Adjustment

- Tension pressure can be reduced by freeing the springs, see instruction sheet



Detail A  
Pre-tensioning spring



### DISCOUNTS

Qty	1+	10+	25+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request


Part number	Chain	A	C	Stroke	Tension (N)			Price each
					1 spring	2 springs	3 springs	
TC1-RP-06B1	06B1	5	30	40	60 to 132	120 to 264	180 to 396	211,11 €
TC1-RP-08B1	08B1	7	30	40	60 to 132	120 to 264	180 to 396	211,11 €
TC1-RP-10B1	10B1	9	30	40	60 to 132	120 to 264	180 to 396	211,11 €
TC1-RP-12B1	12B1	11	30	40	60 to 132	120 to 264	180 to 396	211,11 €

Dimensions in mm

## Altri prodotti...



Q6  
Cuscinetto radiale a sfere, Acciaio



CHB  
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 73 Nm



CHINV  
Cerniera invisibile, Invisibile - Apertura 90°



LVT  
Mini martinetto motorizzato 1A, 1 ampere



GALRUB  
Rullo per trasportatore, Caucciù



SC2  
Giunto rigido in 2 parti, Ganascia di serraggio



SHA\_PT  
Volantino pieno, Poliammide



gt64r  
Chiusura a farfalla a molla, Tolleranze di montaggio ampie



SH1  
Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata



CHAR7530  
Cerniera a molla, saldabile



MCLred  
Manicotto di riduzione, Cilindrico - acciaio




LRX  
Guida lineare ai rulli, Binario - da 9410 N a 101000 N

## Prodotti correlati




SUA4  
Catena semplice al metro, Acciaio



SBS\_M  
Catena semplice al metro, Inox



TCXR  
Tenditore per catena automatico, Con pignone acciaio



RLR  
Tenditore per catena Roll-Ring®, Roll-Ring® Self-adjusting