

**PW
PSW**

Coppia ruota e vite senza fine

Vite senza fine in acciaio pretrattato

o **inox**

**Modulo
2,0**



- Qualità grado 7e25 DIN 3974
- Angolo di pressione: 20°
- Materiale:
Acciaio 35NCD6 pretrattato 28HRC
Inox 303
- Spessore del dente a norma DIN 3967

Info.

- La coppia è indicativa ed è data per 100g/min



Qualità grado 7e25



PSW Vite con albero

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice		Numero di principi	Prezzo unit. da 1 a 5	
Acciaio	Inox		Acciaio	Inox
Vite alesata				
PW2.0-1	PW2.0-1S	1	99,63 €	134,53 €
PW2.0-2	PW2.0-2S	2	99,63 €	134,53 €
PW2.0-3	PW2.0-3S	3	99,63 €	134,53 €
PW2.0-4	PW2.0-4S	4	99,63 €	134,53 €
Vite con albero				
PSW2.0-1	PSW2.0-1S	1	151,11 €	204,01 €
PSW2.0-2	PSW2.0-2S	2	151,11 €	204,01 €
PSW2.0-3	PSW2.0-3S	3	151,11 €	204,01 €
PSW2.0-4	PSW2.0-4S	4	151,11 €	204,01 €

Dimensioni in mm

Coppia ruota e vite senza fine

PWG

Ruota in bronzo

Modulo
2,0


- Qualità grado 7e25 DIN 3974
- Angolo di pressione: 20°
- Materiale: Bronzo CA104 (CuAl10Ni5Fe4)
- Spessore del dente a norma DIN 3967

Opzioni

- Modifica alesaggio (H7)
- Scanalatura a chiave normalizzata a norma DIN 6885 (JS9)
- Foro maschiato
- Foro per copiglia

Info.

- La coppia è indicativa ed è data per 100g/min
- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota:
es. vite PW2,0-4, ruota PWG2,0-15-4



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	N. denti	a	ØD	ØDa	ØDe	Alesaggio		Gioco teorico (mm)		Coppia Prezzo unit. da 1 a 5 (Nm)
						ØA	ØM	Max.	Min.	
PWG2,0-15-1	15	27,50	30	34	36	10	25	0,114 - 0,040	11,30	175,59 €
PWG2,0-16-1	16	28,50	32	36	38	10	25	0,114 - 0,040	12,69	185,62 €
PWG2,0-17-1	17	29,50	34	38	40	10	25	0,114 - 0,040	14,16	189,13 €
PWG2,0-18-1	18	30,50	36	40	42	10	25	0,117 - 0,038	15,69	192,68 €
PWG2,0-19-1	19	31,50	38	42	44	10	25	0,117 - 0,038	17,30	196,32 €
PWG2,0-20-1	20	32,50	40	44	46	10	25	0,117 - 0,038	19,29	199,86 €
PWG2,0-21-1	21	33,50	42	46	48	12	35	0,117 - 0,038	21,06	211,10 €
PWG2,0-22-1	22	34,50	44	48	50	12	35	0,117 - 0,038	23,27	223,76 €
PWG2,0-23-1	23	35,50	46	50	52	12	35	0,117 - 0,038	25,62	230,01 €
PWG2,0-24-1	24	36,50	48	52	54	12	35	0,117 - 0,038	28,09	235,82 €
PWG2,0-25-1	25	37,50	50	54	56	12	35	0,117 - 0,038	30,24	241,98 €
PWG2,0-26-1	26	38,50	52	56	58	12	35	0,137 - 0,048	32,45	247,89 €
PWG2,0-27-1	27	39,50	54	58	60	12	35	0,137 - 0,048	34,73	249,82 €
PWG2,0-28-1	28	40,50	56	60	62	12	35	0,137 - 0,048	37,08	253,86 €
PWG2,0-29-1	29	41,50	58	62	64	14	50	0,137 - 0,048	39,50	257,87 €
PWG2,0-30-1	30	42,50	60	64	66	14	50	0,137 - 0,048	41,98	259,87 €
PWG2,0-32-1	32	44,50	64	68	70	14	50	0,137 - 0,048	47,15	269,86 €
PWG2,0-35-1	35	47,50	70	74	76	14	50	0,137 - 0,048	55,41	316,77 €
PWG2,0-38-1	38	50,50	76	80	82	14	50	0,139 - 0,045	64,25	367,39 €
PWG2,0-40-1	40	52,50	80	84	86	14	50	0,139 - 0,045	70,46	403,23 €
PWG2,0-42-1	42	54,50	84	88	90	14	50	0,139 - 0,045	76,93	440,79 €
PWG2,0-45-1	45	57,50	90	94	96	14	50	0,139 - 0,045	88,46	500,08 €
PWG2,0-48-1	48	60,50	96	100	102	14	50	0,139 - 0,045	99,36	559,87 €
PWG2,0-50-1	50	62,50	100	104	106	16	65	0,139 - 0,045	106,94	603,63 €
PWG2,0-52-1	52	64,50	104	108	110	16	65	0,139 - 0,045	114,76	649,28 €
PWG2,0-55-1	55	67,50	110	114	116	16	65	0,139 - 0,045	126,95	713,80 €
PWG2,0-58-1	58	70,50	116	120	122	16	65	0,139 - 0,045	139,68	788,30 €
PWG2,0-60-1	60	72,50	120	124	126	16	65	0,139 - 0,045	153,04	839,98 €

A scelta: qualsiasi ruota da 15 denti fino a 60 denti

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BOX-TOR-INCH

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, For fasteners and fitting



LRX

Guida lineare a rulli, Carello - da 9410 N a 101000 N



R206

Molla per stampi ISO10243, Extra-forte



HTD14M_55

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD14 Ghisa



WJUM10

Pattino Drylin® W, Pattino



BLHT70

Rinvio angolare a T, da 26 a 128 Nm



BLM

Pressore liscio a molla, Corpo termoplastica



M0

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio non temprato



HK

Accessorio di serraggio manuale, Serraggio manuale



AC156-157

Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello, 25.5mm



SSB

Ingranaggio conico inox, 1:1



TCXR

Tenditore per catena automatico, Con pignone inox

Prodotti correlati



PW_PWG2

Ruota di precisione, Bronzo



M2

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio non temprato