

## RCC RCX

### Per vite da M6 a M24

- Utilizzare una rondella concava con una rondella convessa

- Materiali:

Acciaio trattato, rinvenuto,

Fosfatazione al manganese

- Altre dimensioni su richiesta



RCX




RCC


### Vantaggi

- Buona ripartizione della forza di serraggio


- Assicura il buon posizionamento della vite



Rondella convessa RCX



Rondella concava RCC



Esempio di utilizzo

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Per vite	ØD1 H13	ØD3	ØD5	H1	H2	R1	Carico statico max (kN)	Prezzo unit. da 1 a 5
<b>Rondella convessa</b>									
RCX-6	M6	6,4	12	-	0,7	2,3	9	9	0,93 €
RCX-8	M8	8,4	17	-	0,6	3,2	12	17	0,96 €
RCX-10	M10	10,5	21	-	0,8	4	15	26	1,32 €
RCX-12	M12	13	24	-	1,1	4,6	17	38	1,69 €
RCX-14	M14	15	28	-	1,4	5	22	53	2,40 €
RCX-16	M16	17	30	-	1,3	5,3	22	73	2,40 €
RCX-20	M20	21	36	-	2	6,3	27	117	3,63 €
RCX-24	M24	25	44	-	2,4	8,2	32	168	5,43 €
<b>Rondella concava</b>									
RCC-6	M6	7,1	12	11	-	2,8	-	9	1,00 €
RCC-8	M8	9,6	17	14,5	-	3,5	-	17	1,11 €
RCC-10	M10	12	21	18,5	-	4,2	-	26	1,39 €
RCC-12	M12	14,2	24	20	-	5	-	38	1,76 €
RCC-14	M14	16,5	28	24,8	-	5,6	-	53	2,95 €
RCC-16	M16	19	30	26	-	6,2	-	73	2,95 €
RCC-20	M20	23,2	36	31	-	7,5	-	117	3,99 €
RCC-24	M24	28	44	37	-	9,5	-	168	6,07 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



EMS  
Volantino zigrinato,  
Zigrinato



RT25  
Calettatore di  
bloccaggio, Coppia  
media/elevata



LVT  
Mini martinetto  
motorizzato 1A, 1  
ampere



DB  
Ingranaggio conico -  
Acciaio 60C40, 2:1



OPFL\_OPPM  
Accessorio per  
indicatori, Pomello di  
manovra



SLB  
Pistoncino a molla,  
acciaio classe 5.8



DOMI50  
Kit di raccordo, Kit di  
raccordo XZ




HK  
Accessorio di  
serraggio manuale,  
Serraggio manuale  
LWH



DP  
Spina cilindrica ,  
standard ISO 2338



ADL\_F  
Anello di  
sollevamento, Acciaio



TBV  
Tavola di  
posizionamento



LOQ  
Accessori per porte,  
Fermaporte a scatto

## Prodotti correlati



RCX-6  
Rondella sferica -  
DIN6319, concava



RCC\_RCX  
Rondella sferica -  
DIN6319, concava



RCC\_RCX  
Rondella sferica -  
DIN6319, convessa