
Guida lineare DryLin®T

TS01
TW01


Carico ammissibile fino a 7 000N


- ***Guida lineare con segmenti scorrevoli***
- *Elevata capacità di carico statico indipendentemente dalla posizione del carico*
- *Velocità mass.: 10m/s*
- *T° d'utilizzo: da -40°C a +90°C*
- *Materiali:*
  Binario: in alluminio AlMgSi0,5 anodizzato duro
  Carrello: alluminio AlMgSi0,5 anodizzato incolore
  Elementi scorrevoli: iglidur® J
  Coperchio: plastica
  (Tutte le parti in acciaio sono galvanizzate)



Vantaggi

- *Silenzioso*
- *Insensibile alla salinità e all'umidità*
- *Resistenza alla corrosione*
- *Leggero*
- *Insensibile agli urti e alle vibrazioni*
- *Elevata resistenza all'usura*
- *Nessuna manutenzione*
- *Gioco regolabile*
- *Elemento scorrevole intercambiabile*





BINARIO

Codice	L max. (mm)	a (-0,2)	b	C4	C5 Min.	C5 max.	H	h1	K1 per vite DIN 912
TS01-15	3960	15	22	60	20	49	15,5	10,0	M4
TS01-20	3960	20	31	60	20	49	19,0	12,3	M5
TS01-25	3960	23	34	60	20	49	21,5	13,8	M6
TS01-30	3960	28	40	80	20	59	26,0	15,8	M8

CARRELLO


Codice	H (±0,35)	A	C max.	A1 (±0,35)	A2	C1	C2	C3	H1 (±0,35)	H5	K2 Filetto	Nm (max.)	K3 per vite DIN 912
TW01-15	24	47	74	16,0	38	50	30	9	4,0	16,0	M5	1,5	M4
TW01-20	30	63	87	21,5	53	61	40	10	5,0	19,8	M6	2,5	M5
TW01-25	36	70	96	23,5	57	68	45	11	5,0	24,8	M8	6,0	M6
TW01-30	42	90	109	31,0	72	79	52	12	6,5	27,0	M10	15,0	M8

Dimensioni in mm

Vantaggi

- *Le guide lineare DryLin® T sono state concepite per applicazioni di automatismo ed manutenzione.*
- *Le guide lineari possono essere utilizzate in ambienti vari. Sono leggere, insensibili agli urti e silenziose.*
- *Le quote di collegamento corrispondono alle quote delle guide di scorrimento a ricircolo di sfere.*
- *Sei segmenti scorrevoli in iglidur® J costituiscono i cuscinetti di guida e sono posizionati tra il carrello ed il binario. I cuscinetti sono regolabili (predisposti in fabbrica).*
- *Un minimo di gioco è sempre necessario per il funzionamento regolare della guida lineare.*
- *Contattateci per calcoli e la scelta delle guide lineari, la messa a punto del gioco o l'assemblaggio.*





CARICO DINAMICO

MISURA	F_{YMAX} (N)	F_{ZMAX} (N)	M_{OZ} (Nm)
15	2000	2000	32
20	3700	3700	85
25	5000	5000	125
30	7000	7000	200


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Lunghezza standard (mm)	I_y (mm^4)	I_z (mm^4)	Massa	(kg) Tipo	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
TS01-15-0500	500	6440	4290	0,30	Binario	✔	64,26 €
TS01-15-1000	1000	6440	4290	0,60	Binario	✔	107,26 €
TW01-15	-	-	-	0,11	Carrello	✔	79,78 €
TS01-20-0500	500	22570	11520	0,50	Binario	✔	65,51 €
TS01-20-1000	1000	22570	11520	1,00	Binario	✔	109,76 €
TW01-20	-	-	-	0,19	Carrello	✔	81,97 €
TS01-25-0500	500	34700	19300	0,65	Binario	-	75,96 €
TS01-25-1000	1000	34700	19300	1,30	Binario	✔	130,67 €
TW01-25	-	-	-	0,29	Carrello	✔	100,84 €
TS01-30-0500	500	70040	40780	0,95	Binario	-	90,28 €
TS01-30-1000	1000	70040	40780	1,90	Binario	-	159,31 €
TW01-30	-	-	-	0,50	Carrello	✔	105,56 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...




Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 3,75 Nm



Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro liscio



Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



Squadra di giunzione, Angolare di rinforzo



Contenitore a becco, 8mm



Rinvio angolare a L, da 1.32 a 4.40 Nm



Piedino antivibrante cilindrico, Acciaio



Ingranaggio conico in plastica stampata , 3:1




Angolare, 4 fori



Piede speciale agroalimentare, Inox - 3-A standard



Spazzola strip, Lunghezza 3m



Cuscinetto a flangia quadrata polimero inox, Polimero e inox

Prodotti correlati



Guida lineare su binario Drylin® T, fino al 7000 N



Accessorio di serraggio manuale, Serraggio manuale T