Ruota alte temperature

New

RHTPLSS — Carico fino a 200kg

- ***Ruota industriale per temperature elevate***
- *Il sistema girevole è assicurato da una doppia corona di sfere*
- *Ruota girevole a doppio bloccaggio: Il bloccaggio e lo sbloccaggio avvengono tramite una pressione del piede sul pedale.*
- *Mozzo liscio*
- *Materiali:*
  Supporto lamiera inox 304
  Ruota in poliammide **RHT**
- *T° di utilizzo: -30°C a +280°C*



Fissa




Girevole



Girevole doppio bloccaggio

Vantaggi

- *Grande capacità di carico*
- *Resiste alle alte temperature*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	H	L	M	ØT	Diametro di ingombro ØK	Carico ammissibile (kg)	Prezzo unit. da 1 a 4
Fissa									
RHT80/PL/F/SS	80	35	105	115x83	80x60	11x9	-	125	37,11 €
RHT100/PL/F/SS	100	35	126	115x83	80x60	11x9	-	150	37,82 €
RHT125/PL/F/SS	125	40	153	115x83	80x60	11x9	-	200	86,29 €
Girevole									
RHT80/PL/P/SS	80	35	105	115x83	80x60	11x9	173	125	46,27 €
RHT100/PL/P/SS	100	35	126	115x83	80x60	11x9	193	150	47,58 €
RHT125/PL/P/SS	125	40	153	115x83	80x60	11x9	221	200	96,78 €
Girevole doppio bloccaggio									
RHT80/PL/PDB/SS	80	35	105	115x83	80x60	11x9	293	125	55,98 €
RHT100/PL/PDB/SS	100	35	126	115x83	80x60	11x9	293	150	57,30 €
RHT125/PL/PDB/SS	125	40	153	115x83	80x60	11x9	293	200	106,49 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Cinghia di posizionamento T, T5 Poliuretano armatura in acciaio



Maniglia a ripresa Hygienic Usit®, Inox



Grillo con chiodo ad occhiello, Inox



Cerniere e giunti, Con maniglia di serraggio



Riduttore ad alberi paralleli, da 2.20 a 10 Nm



Ingranaggio conico inox, 1:1



Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



Maglia rapida, Inox



Albero in alluminio per guida lineare, Alluminio



Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 18.00 x



Ingranaggio conico in plastica, 1:1



Detectable plastic palm grip, by metal detectors

Prodotti correlati



Ruota alte temperature con foro centrale, fino a 200kg



Ruota alte temperature, fino a 200kg



Ruota alte temperature, fino a 200kg



Ruota alte temperature, fino a 200kg