

- **Ruota industriale per temperature elevate**
- Il sistema girevole è assicurato da una doppia corona di sfere
- Ruota girevole a doppio bloccaggio: Il bloccaggio e lo sbloccaggio avvengono tramite una pressione del piede sul pedale.
- Mozzo liscio
- Materiali:
Supporto lamiera inox 304
Ruota in poliammide RHT
- T° di utilizzo: -30°C a +280°C



Fissa



Girevole

NUOVO!



Girevole doppio bloccaggio

Vantaggi

- Grande capacità di carico
- Resiste alle alte temperature



ØD



B



H



L



M



ØT



ØK

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	H	L	M	ØT	ØK	Diametro di ingombro ammissibile (kg)	Carico (kg)	Prezzo unit. da 1 a 4
Fissa										
RHT80/PL/F/SS	80	35	105	115x83	80x60	11x9	-	125	125	32,99 €
RHT100/PL/F/SS	100	35	126	115x83	80x60	11x9	-	150	150	33,63 €
RHT125/PL/F/SS	125	40	153	115x83	80x60	11x9	-	200	200	76,73 €
Girevole										
RHT80/PL/P/SS	80	35	105	115x83	80x60	11x9	173	125	125	41,14 €
RHT100/PL/P/SS	100	35	126	115x83	80x60	11x9	193	150	150	42,31 €
RHT125/PL/P/SS	125	40	153	115x83	80x60	11x9	221	200	200	86,05 €
Girevole doppio bloccaggio										
RHT80/PL/PDB/SS	80	35	105	115x83	80x60	11x9	293	125	125	49,78 €
RHT100/PL/PDB/SS	100	35	126	115x83	80x60	11x9	293	150	150	50,95 €
RHT125/PL/PDB/SS	125	40	153	115x83	80x60	11x9	293	200	200	94,69 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



GSI_A

Vite di regolazione per molla a gas, Vite di regolazione




UFX

Giunto elastico UNEFLEX, range



SER69K-CLE

Chiusura 1/4 di giro per aggroalimentare, Chiave



TBV

Tavola di posizionamento verticale manuale, 20kg



PR125rehausse

Extension for articulated foot Ø123, Ø 123



PRS50

Piede snodato tutto inox Ø50, Ø 50



ESCON

Accessori per variatore di velocità 5A, Kit 4 cavi motore DC



SEV

Attrezzo di bloccaggio a tirante, A tirante verticale - inox



DOMI30

Kit di raccordo, Kit di raccordo XZ



STL

Guida con spazzola, Binario



CHM30

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a



DB

Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 2:1

Prodotti correlati



RHTtcss

Ruota alte temperature con foro centrale, fino a 200kg



RHTtcss

Ruota alte temperature, fino a 200kg



RHT

Ruota alte temperature, fino a 200kg



RHTplss

Ruota alte temperature, fino a 200kg