
Albero trafilato, calibrato e rettificato Acc


RSH — Acciaio

- ***Materiale:***
  Acciaio trafilato calibrato
- *Tolleranza diam. esterno*
  ≤25mm +0/-0,015mm
  >25mm +0/-0,025mm
- *Lunghezza Std A = 333mm +/-5mm*
- *Durezza: 9 HRc*
- *Resistenza alla trazione: 700-850 N/mm²*
- *Stato superficie: 0,6µm*

Composizione chimica

Norma %	***Analisi tipica***
C 0,95/1,25	1,130
Si *0,40 max*	0,220
Mn0,25/0,45	0,370
P 0,045 *max*	0,014
S 0,045 *max*	0,018
Cr 0,35/0,45	0,430





Opzioni

- *Lunghezza 1 metro = B o 333mm = A, utilizzare la lettera corrispondente in base al codice prodotto*
  Es.: **RSH020A**

Codice	ØD	Stock* 333mm	Stock* 1 metro	Prezzo Unit. A: 333mm	Prezzo Unit. B: 1 metro
RSH020	2,00	✔	-	1,78 €	Su richiesta
RSH030	3,00	-	✔	Su richiesta	7,15 €
RSH040	4,00	-	✔	Su richiesta	9,63 €
RSH050	5,00	-	✔	Su richiesta	13,20 €
RSH060	6,00	-	✔	Su richiesta	18,71 €
RSH070	7,00	-	-	Su richiesta	21,94 €
RSH080	8,00	✔	✔	8,28 €	26,98 €
RSH100	10,00	✔	✔	17,98 €	38,96 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	ØD	Stock* 333mm	Stock* 1 metro	Prezzo Unit. A: 333mm	Prezzo Unit. B: 1 metro
RSH120	12,00	-	✔	Su richiesta	56,80 €
RSH150	15,00	-	✔	Su richiesta	78,64 €
RSH160	16,00	-	✔	Su richiesta	81,15 €
RSH200	20,00	✔	✔	39,94 €	120,31 €
RSH250	25,00	-	✔	62,24 €	187,31 €
RSH300	30,00	✔	-	83,29 €	250,39 €

Altri prodotti...



Panel accessories, Guarnizione - Ø 4mm



Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati, Acciaio 20NCD2



Vite a testa magnetica, Con rivestimento in gomma



Giunto a soffietto Gerwah®, da 36 a 800Nm



Pignone di trazione, Serie 880



Battute a vite regolabile, Acciaio



Clip di fissaggio per cavi, Per canalina di cablaggio



Piede snodato con base lamiera, Ø 123



Guida su semi-binari, Ruota



Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø 83



DOMINO - Accessorio, Kit di fissaggio




Piede senza snodo, Piede snodato oscillante fissabile Ø80

Prodotti correlati



Cuscinetto, Polimero universale



Albero di precisione, Acciaio 100C6