

# Bloccaggio scorrevole per la regolazione New

## VDS Bloccaggio rapido per foro asolato

### - Bloccaggio rapido per la regolazione dello scorrimento

#### - Materiali:

- Corpo in zinco pressofuso cromato
- Manopola in termoplastica poliammide colore nero o arancio
- Rulli di serraggio in acciaio inox
- Pressore POM

- T° d'utilizzo: 90°C max

**NUOVO!**





### Vantaggi

- Permette il bloccaggio o sbloccaggio senza attrezzi né viti tramite semplice rotazione della manopola.
- Risparmio di tempo evitando l'utilizzo di attrezzi.
- Utilizzabile anche con una riga con scanalatura (non fornita).



### Accessori

- Piastra di base VDS-CB

#### Quote di montaggio del contropezzo



#### Spostamento in caso di carico statico in un senso



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Le forze si applicano alle piastre in acciaio o in inox

Codice	T1	T2	Forza di tenuta (N)	Prezzo unit. da 1 a 3
<b>Manopola nera</b>				
VDS50-3/N	3	3	500	72,47 €
VDS50-6/N	6	6	500	72,47 €
<b>Manopola arancio</b>				
VDS50-3/O	3	3	500	72,47 €
VDS50-6/O	6	6	500	72,47 €

Dimensioni in mm

# New Bloccaggio scorrevole per la regolazione

Piastra di base per il bloccaggio in foro asolato **VDS5CB**

- Piastra di base per bloccaggi rapidi in fori asolati con delle piastre di scorrimento di spessore superiore a 3mm o a 6mm



- Materiali:

Inox

## Accessori


- Bloccaggio scorrevole VDS

**NUOVO!**





Linea di riferimento delle due quote

Esempio di applicazione



Piastra di base



Piastra di scorrimento

Bloccaggio per fori asolati	Piastra di base corrispondente	Piastra di scorrimento T2
VDS50-3/N	-	3 <sub>-0,25</sub>
VDS50-3/O	VDS50-2/CB	5 <sub>-0,3</sub>
VDS50-6/N	-	6 <sub>-0,3</sub>
VDS50-6/O	VDS50-2/CB	8 <sub>-0,36</sub>
	VDS50-3/CB	9 <sub>-0,36</sub>

## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	T	Prezzo unit. da 1 a 3
VDS50-2/CB	2	6,30 €
VDS50-3/CB	3	6,79 €

Dimensioni in mm

# Bloccaggio scorrevole per la regolazione New

## VDSQ Bloccaggio rapido per profili quadrati

- **Bloccaggio rapido per la regolazione dello scorrimento**

- **Materiali:**

Corpo in zinco pressofuso cromato

Manopola in termoplastica poliammide colore nero o arancio

Rulli di serraggio in acciaio inox

Molla a lamina in bronzo fosfatato

- T° d'utilizzo: +90°C max

### Vantaggi

- Permette il bloccaggio o sbloccaggio senza attrezzi né viti tramite semplice rotazione della manopola.

- Risparmio di tempo evitando l'utilizzo di attrezzi.

- Utilizzabile anche con una riga con scanalatura (non fornita).


### Accessori

- Piastra di base **VDSQ-CB**


**NUOVO!**




Quote di montaggio del contropezzo



Spostamento in caso di carico statico in un senso



Le forze si applicano agli elementi quadrati in acciaio o in inox



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	L	ØD	ØD1	H	H1	H2	H3	H4	H5	P	W	S	Forza di tenuta (N)	Prezzo unit. da 1 a 3
<b>Manopola nera</b>														
VDSQ40-12-12/N	40	28	4,5	36	22	18,5	12	-	6,0	32	12	-	500	83,48 €
VDSQ40-16-16/N	40	28	4,5	40	26	22,5	16	-	8,0	32	16	-	500	83,48 €
VDSQ50-9-25/N	50	35	5,5	37	23	18,5	9	1	4,5	40	25	16	800	89,79 €
VDSQ50-12-25/N	50	35	5,5	40	26	21,5	12	1	6,0	40	25	16	800	89,79 €
VDSQ50-12-32/N	50	35	5,5	40	26	21,5	12	1	6,0	40	32	16	800	89,79 €
VDSQ50-16-32/N	50	35	5,5	44	30	25,5	16	1	8,0	40	32	16	800	89,79 €
<b>Manopola arancio</b>														
VDSQ40-12-12/O	40	28	4,5	36	22	18,5	12	-	6,0	32	12	-	500	83,48 €
VDSQ40-16-16/O	40	28	4,5	40	26	22,5	16	-	8,0	32	16	-	500	83,48 €
VDSQ50-9-25/O	50	35	5,5	37	23	18,5	9	1	4,5	40	25	16	800	89,79 €
VDSQ50-12-25/O	50	35	5,5	40	26	21,5	12	1	6,0	40	25	16	800	89,79 €
VDSQ50-12-32/O	50	35	5,5	40	26	21,5	12	1	6,0	40	32	16	800	89,79 €
VDSQ50-16-32/O	50	35	5,5	44	30	25,5	16	1	8,0	40	32	16	800	89,79 €

Dimensioni in mm

WEB  
04/2021

**Ct Meca** s.r.l.

www.ctmeca.com - Tel. 011 760 95 05

# New Bloccaggio scorrevole per la regolazione



Piastra di base per il bloccaggio su profili quadrati VDSQCB

- **Piastra di base**
- Una piastra di base è necessaria per i bloccaggi scorrevoli su profili quadrati di uno spessore di 3mm
- Sono utilizzati per spostare il bloccaggio scorrevole su un profilo quadrato fisso
- Materiali:  
Inox

## Accessori

- Bloccaggio scorrevole VDSQ

**NUOVO!**



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	L	ØD1	P	Prezzo unit. da 1 a 3
VDSQ40-32/CB	40	4,5	32	8,97 €
VDSQ50-40/CB	50	5,5	40	10,54 €

Dimensioni in mm

# Bloccaggio scorrevole per la regolazione

## VDSQ

## Note tecniche

**Sistemi di regolazione costituiti da elementi di serraggio mobili.**

Regolando la manopola su « ON » è possibile fissare il bloccaggio scorrevole.

**Principio di funzionamento:**


I bloccaggi scorrevoli possono essere utilizzati con due modalità di funzionamento diverse:

- **Modalità di funzionamento 1:** Il bloccaggio è scorrevole.

Il bloccaggio si sposta scorrendo su una piastra con foro asolato o su un profilo quadrato.

- **Modalità di funzionamento 2:** Il bloccaggio è fisso.

Il bloccaggio è fissato direttamente su un sottoelemento fisso. In questo caso la piastra con foro asolato o il profilo quadrato possono scorrere mentre l'elemento di bloccaggio è fisso.



VDS Regolazione della guida del trasportatore

VDSQ Regolazione di una testina di stampa

**Esempio di applicazione**

# Bloccaggio scorrevole per la regolazione


## Note tecniche

## VDS


Ci sono due versioni possibili di bloccaggi scorrevoli:

- I **bloccaggi scorrevoli per fori asolati** sono inseriti in una piastra di scorrimento con un foro asolato di 10mm di larghezza, poi sono fissati alla piastra di base. Durante il montaggio del componente, la manopola deve essere regolata su « OFF ». Questi bloccaggi rapidi sono utilizzati con delle piastre di scorrimento di spessore di 3mm o 6mm. Per gli altri spessori devono essere utilizzate le piastre di base VDS-CB.
- I **bloccaggi scorrevoli per profili quadrati** sono montati su una riga di spessore da 12mm a 32mm. Una piastra di base di spessore 3mm VDSQ-CB può essere utilizzata per evitare il disallineamento della riga.

Il bloccaggio scorre - La piastra con foro asolato o il profilo quadrato sono fissi.



Il bloccaggio è fisso - La piastra con foro asolato o il profilo quadrato sono mobili



Esempio di utilizzo VDS

Esempio di utilizzo VDSQ


## Altri prodotti...



CMM  
Testa a snodo  
maschio DIN  
ISO12240-4, Acciaio /  
bronzo



SR  
Cremagliera sezione  
stretta, Inox



TPR  
Madrevite a passo  
lungo, Madrevite sola-  
fino a 40mm di corsa  
per rot...




BPTRW  
Piastra inox a saldare  
tonda, A saldare



PRF4590  
Profilato alluminio  
standard, 45 x 90 mm



ACAss  
Albero scanalato Inox  
304, Inox



PM3  
Ruota per vite senza  
fine, Plastica lavorata  
(delrin)



BPFLss  
Supporto a flangia  
ovale a carico leggero  
inox, Inox



MSP19  
Inserto con piastrina a  
incollare  
Masterplate®,  
Cilindrico con inse...



RTE  
Rotex®, elastico,  
Alluminio



PRES4HR  
Pressa manuale da  
banco, Pressione fino  
a 600kg



T5courroie  
Cinghia di  
posizionamento T, T5  
Poliuretano armatura  
in acciaio

Prodotti correlati