

# Chiusura ¼ di giro per bloccaggio New

## VQT

## Manopola palstica o inox

- **Chiusura ¼ di giro con impugnatura**
- Elemento di fissaggio
- Materiale:
  - Corpo in acciaio nichelato
  - Perno in acciaio
  - Manopola in PA rinforzato con fibre di vetro o in inox
- T° d'utilizzo:
  - Manopola plastica +130°C max
  - Manopola inox +200°C max

**NUOVO!**



### Vantaggi


- Permette il bloccaggio o lo sbloccaggio in ¼ di giro senza attrezzi né viti
- Indicazione On/Off del bloccaggio
- Risparmio di tempo evitando l'uso di attrezzi

### Info


- Le viti di fissaggio M2 o M3 sono fornite
- Opzione di montaggio A per delle piastre con spessore 6 o 12mm
- Opzione di montaggio B per delle piastre con spessore da 12 a 20mm
- Le forze indicate si applicano unicamente per un utilizzo con le piastre di bloccaggio VQT-PLQ

### Accessori


- Piastra di bloccaggio VQT-PLQ




### Utilizzo



Assicurarsi che la manopola sia in posizione «OFF»



Inserire il perno della chiusura ¼ di giro nella piastra di bloccaggio




Per bloccare i componenti, girare la manopola in posizione « ON ». Uno scatto segnala l'apertura/chiusura.


Codice	Forza di serraggio (N)	Sforzo di taglio (kN)	Forza di estrazione (kN)	H	H1	ØM
<b>Manopola plastica</b>						
VQT5-15/PA	60	1,8	1,2	19,0	6,5	M2x3
VQT8-17/PA	90	3,2	2,6	26,0	10,0	M3x4
VQT8-23/PA	90	3,2	2,6	26,0	10,0	M3x4
<b>Manopola inox</b>						
VQT5-15/SS	60	1,8	1,2	19,0	6,5	M2x3
VQT8-17/SS	90	3,2	2,6	25,5	10,0	M3x4
VQT8-23/SS	90	3,2	2,6	25,5	10,0	M3x4

Dimensioni in mm

# VQT



**Esempio di applicazione:**  
**modifica della posizione del sensore**



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	L	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	ØD5	ØD6	ØD7	ØD8	T	T1	Prezzo unit. da 1 a 3
<b>Manopola plastica</b>													
VQT5-15/PA	5	15,5	14	25	20	21	14	26	4,4	2,4	6	6-10	47,70 €
VQT8-17/PA	8	17,0	18	34	32	28	18	35	6,5	3,4	6	6-14	49,06 €
VQT8-23/PA	8	23,0	18	34	32	28	18	35	6,5	3,4	12	12-20	49,06 €
<b>Manopola inox</b>													
VQT5-15/SS	5	15,5	14	25	20	21	14	26	4,4	2,4	6	6-10	59,96 €
VQT8-17/SS	8	17,0	18	34	32	28	18	35	6,5	3,4	6	6-14	62,69 €
VQT8-23/SS	8	23,0	18	34	32	28	18	35	6,5	3,4	12	12-20	62,69 €

Dimensioni in mm

# Chiusura ¼ di giro – Piastra di bloccaggio **New**

## VQTPLQ/P

## Montaggio con controdado

- Piastra di bloccaggio per chiusura ¼ di giro VQT
- Montaggio per delle piastre di spessore da 6 a 10 mm
- Materiali:

Corpo in acciaio nichelato

Dado in inox




### Info

- Le viti di fissaggio M2 o M3 sono fornite

### Accessori

- Chiusura ¼ di giro VQT

**NUOVO!**



Piastra di bloccaggio con controdado per uno spessore da 6 a 10mm

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	ØD2	ØD4	A	M	H2	SW
VQT5-PLQ/P	5	25	21	10,5	M14X1,5	8	22
VQT8-PLQ/P	8	32	26	13,0	M20X1,5	10	30

Codice	H	H1	ØD5	ØD6	L	Prezzo unit. da 1 a 3
VQT5-PLQ/P	16	4,5	15	25	3,5	47,70 €
VQT8-PLQ/P	18	5,5	21	32	3,5	49,06 €

Dimensioni in mm

# New Chiusura ¼ di giro – Piastra di bloccaggio

## Montaggio ad incastro

## VQTPLQ/N

- Piastra di bloccaggio per chiusura ¼ di giro VQT
- Montaggio per delle piastre di spessore superiore a 10 mm
- Materiali:  
Corpo in acciaio nichelato  
Dado in inox

**NUOVO!**








### Info

- Le viti di fissaggio M2 o M3 sono fornite

### Accessori

- Chiusura ¼ di giro VQT



Piastra di bloccaggio ad incastro  
per uno spessore  $\geq$  a 10mm

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	ØD1	ØD2	ØD4	H2	SW
VQT5-PLQ/N	5	14	25	21	8	22
VQT8-PLQ/N	8	20	32	26	10	30

Codice	H	H1	ØD3 per vite DIN912				L	L1	Prezzo unit. da 1 a 3
			ØD5	ØD6	L	L1			
VQT5-PLQ/N	9	4,5	M2	14	26	5	4	21,39 €	
VQT8-PLQ/N	11	5,5	M3	20	33	6	5	22,73 €	

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



ZBconique  
Ingranaggio conico in  
plastica, 1:1



METC  
Cuscinetto a collare ,  
Bronzo  
autolubrificante



ZG2  
Ingranaggio dritto in  
plastica, Plastica  
lavorata (delrin)



GLB  
Piccolo volano a 6  
alette, Tecnopolimero  
- Inox



SHTP  
Tavola lineare  
Drylin®, Economica



HTD8M-BAR  
Barra dentata per  
cinghia RPP, HTD8



CHT  
Motore AC asincrono  
trifase, 0.55 a 1.1kW



MCL  
Manicotto cilindrico  
maschiato, Cilindrico -  
acciaio



TAC  
Tenditore, Acciaio



HG5  
Ingranaggio dritto  
acciaio , Acciaio



CM\_CO  
Attrezzi Hygienic  
Usit® and Hygienic



EBC  
Dado cieco Hygienic  
Design®, Compatto

## Prodotti correlati



VQTplqn  
Chiusura ¼ di giro -  
Piastra di bloccaggio,  
Montaggio ad incastro



VQTplqp  
Chiusura ¼ di giro -  
Piastra di bloccaggio,  
Montaggio con  
controd...