Chiusura ¼ di giro per bloccaggio

New

VQT — Manopola palstica o inox

NUOVO!



- **Chiusura ¼ di giro con impugnatura**
- Elemento di fissaggio
- Materiale:
  - Corpo in acciaio nichelato
  - Perno in acciaio
  - Manopola in PA rinforzato con fibre di vetro o in inox
- T° d'utilizzo:
  - Manopola plastica +130°C max
  - Manopola inox +200°C max

Vantaggi


- Permette il bloccaggio o lo sbloccaggio in ¼ di giro senza attrezzi né viti
- Indicazione On/Off del bloccaggio
- Risparmio di tempo evitando l'uso di attrezzi

Info


- Le viti di fissaggio M2 o M3 sono fornite
- Opzione di montaggio A per delle piastre con spessore 6 o 12mm
- Opzione di montaggio B per delle piastre con spessore da 12 a 20mm
- Le forze indicate si applicano unicamente per un utilizzo con le piastre di bloccaggio **VQT-PLQ**

Accessori


- Piastra di bloccaggio **VQT-PLQ**




Utilizzo



Assicurarsi che la manopola sia in posizione «OFF»




Inserire il perno della chiusura ¼ di giro nella piastra di bloccaggio



Per bloccare i componenti, girare la manopola in posizione « ON ». Uno scatto segnala l'apertura/chiusura.

Codice	Forza di serraggio (N)	Sforzo di taglio (kN)	Forza di estrazione (kN)	H	H1	ØM
Manopola plastica						
VQT5-15/PA	60	1,8	1,2	19,0	6,5	M2x3
VQT8-17/PA	90	3,2	2,6	26,0	10,0	M3x4
VQT8-23/PA	90	3,2	2,6	26,0	10,0	M3x4
Manopola inox						
VQT5-15/SS	60	1,8	1,2	19,0	6,5	M2x3
VQT8-17/SS	90	3,2	2,6	25,5	10,0	M3x4
VQT8-23/SS	90	3,2	2,6	25,5	10,0	M3x4

Dimensioni in mm



Esempio di applicazione: modifica della posizione del sensore

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	L	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	ØD5	ØD6	ØD7	ØD8	T	T1	Prezzo unit. da 1 a 3
Manopola plastica													
VQT5-15/PA	5	15,5	14	25	20	21	14	26	4,4	2,4	6	6-10	47,70 €
VQT8-17/PA	8	17,0	18	34	32	28	18	35	6,5	3,4	6	6-14	49,06 €
VQT8-23/PA	8	23,0	18	34	32	28	18	35	6,5	3,4	12	12-20	49,06 €
Manopola inox													
VQT5-15/SS	5	15,5	14	25	20	21	14	26	4,4	2,4	6	6-10	59,96 €
VQT8-17/SS	8	17,0	18	34	32	28	18	35	6,5	3,4	6	6-14	62,69 €
VQT8-23/SS	8	23,0	18	34	32	28	18	35	6,5	3,4	12	12-20	62,69 €

Dimensioni in mm

Chiusura ¼ di giro – Piastra di bloccaggio New

VQTPLQ/P Montaggio con controdado

NUOVO!




- **Piastra di bloccaggio per chiusura ¼ di giro VQT**
- Montaggio per delle piastre di spessore da 6 a 10 mm
- Materiali:
  Corpo in acciaio nichelato
  Dado in inox


Info

- Le viti di fissaggio M2 o M3 sono fornite

Accessori

- Chiusura ¼ di giro **VQT**





Piastra di bloccaggio con controdado per uno spessore da 6 a 10mm

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	ØD2	ØD4	A	M	H2	SW
VQT5-PLQ/P	5	25	21	10,5	M14X1,5	8	22
VQT8-PLQ/P	8	32	26	13,0	M20X1,5	10	30

Codice	H	H1	ØD5	ØD6	L	Prezzo unit. da 1 a 3
VQT5-PLQ/P	16	4,5	15	25	3,5	47,70 €
VQT8-PLQ/P	18	5,5	21	32	3,5	49,06 €

Dimensioni in mm

New Chiusura ¼ di giro – Piastra di bloccaggio

Montaggio ad incastro — VQTPLQ/N

NUOVO!




- ***Piastra di bloccaggio per chiusura ¼ di giro VQT***
- *Montaggio per delle piastre di spessore superiore a 10 mm*
- *Materiali:*
  Corpo in acciaio nichelato
  Dado in inox


Info


- *Le viti di fissaggio M2 o M3 sono fornite*


Accessori


- *Chiusura ¼ di giro* **VQT**











Piastra di bloccaggio ad incastro per uno spessore ≥ a 10mm

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	ØD1	ØD2	ØD4	H2	SW
VQT5-PLQ/N	5	14	25	21	8	22
VQT8-PLQ/N	8	20	32	26	10	30

Codice	H	H1	ØD3 per vite DIN912	ØD5	ØD6	L	L1	Prezzo unit. da 1 a 3
VQT5-PLQ/N	9	4,5	M2	14	26	5	4	21,39 €
VQT8-PLQ/N	11	5,5	M3	20	33	6	5	22,73 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Morsetto orientabile, Montaggio e regolazione rapidi



Perno autobloccante, Inox temprato



Calettatore di bloccaggio esagonale, media



Braccio portaventosa orientabile, Serraggio rinforzato



Vite di giunzione metallo/legno, Inox



Volantino con razze, Alluminio



Cinghia aperta al metro tipo AT, AT5 Poliuretano armatura in acciaio



Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



Molla di compressione al metro acciaio, al



Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a



Hinge with stop, Hinge



Boccola scanalata Inox, Inox

Prodotti correlati



Chiusura ¼ di giro – Piastra di bloccaggio, Montaggio ad incastro



Chiusura ¼ di giro – Piastra di bloccaggio, Montaggio con control...