






**- Materiale:**

- Alluminio anodizzato duro
- Lunghezza standard: 1.000mm
- Opzione: possibile fino a 4.000mm
- Per carrello **WJUM16** e **WJRM16**



**Modulabile**

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	15+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	Lunghezza		C5 mini	C5 max.	I <sub>y</sub> (mm <sup>4</sup> )	I <sub>z</sub> (mm <sup>4</sup> )	W <sub>by</sub> (mm <sup>3</sup> )	W <sub>bz</sub> (mm <sup>3</sup> )	Massa (kg/m)	Prezzo unit. da 1 a 4
	L (mm)	L max. (mm)								
WS16	1000	4000	20	79,5	36000	12900	1800	940	0,98	✓ Stock* 94,51 €
WS16-60	1000	4000	20	79,5	36760	26100	9900	1900	1,96	✓ Stock* 200,23 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



GG1

Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato



CHB

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 73 Nm



LR

Cuscinetti a sfere - Accessorio, Ghiera di regolazione



NCT\_AT

Giunto di collegamento, Ad angolo variabile



PSG05HC

Ingran. dritto di precisione trattato skiving, Acciaio 20NCD2 cement...



LVT

Mini martinetto motorizzato 1A, 1 ampere



BH02

Cuscinetto radiale flangiato, Montaggio con circlips



NKXR

Cuscinetto combinato senza anello interno, Needle and cylindrical ro...



BPLE

Sfera portante a incastro, Leggero



PSG15

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio



GCB880

Guida curva, Serie 880 e 881



SLB

Pistoncino a molla, acciaio classe 5.8

## Prodotti correlati



WJUM16

Pattino Drylin® W, Pattino



WW16

Carrello Drylin® W, Carrello



WJRM

Pattino ibrido Drylin® W, Cuscinetto ibrido