





**- Materiale:**

- Alluminio anodizzato duro
- Lunghezza standard: 1.000mm
- Opzione: possibile fino a 4.000mm
- Per carrello **WJUM20** e **WJRM20**



**Modulabile**



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	15+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta


Codice	Lunghezza		C5 mini	C5 max.	Iy (mm <sup>4</sup> )	Iz (mm <sup>4</sup> )	Wby (mm <sup>3</sup> )	Wbz (mm <sup>3</sup> )	Massa (kg/m)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
	L (mm)	L max. (mm)									
WS20	1000	4000	20	79,5	9000	2850	1000	310	1,32	✓	110,61 €
WS20-80	1000	4000	20	79,5	108000	78700	21000	4000	3,30	✓	235,33 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



BCM\_CC  
Spazzola cilindrica  
modulare, Filo di crine di cavallo




FRss  
Inseri filettati, Inox



PTA40  
Articulated foot with  
solid base foot Ø 40,  
30000N



CLSCLP\_SS  
Perno serie corta inox,  
Inox - serie corta



SBS\_M  
Catena semplice al  
metro, Inox



SBS\_L  
Giunzione per catena  
al metro, Falsa maglia  
- inox



CHAM5270SS  
Cerniera ad avvitare  
inox, Marine



TUBE25\_25  
Tubo quadrato,  
Alluminio



BOX-TOR-INCH  
Valigetta di  
guarnizioni toriche in  
nitrile, For fasteners



TIFss  
Tirante tutto filetto -  
DIN976A, Inox



GG3  
Ingranaggio dritto  
rettificato, Acciaio  
trattato



ASL  
Anello di  
sollevamento, a 45° a  
saldare

## Prodotti correlati



WJUM20  
Pattino Drylin® W,  
Pattino



WW20  
Carrello Drylin® W,  
Carrello



WJRM  
Pattino ibrido Drylin®  
W, Cuscinetto ibrido