

- Serracavo stampato a caldo

- Materiale:

Piastra: acciaio Fe430B zincato bianco

Staffa: acciaio Fe360B zincato bianco

NUOVO!





Assemblaggio

- Cavo da Ø5 a Ø12, utilizzare 4 serracavi

- Cavo da Ø12 a Ø16, utilizzare 5 serracavi

Info.

- Componenti venduti a multipli, contattateci



Collocare il tratto che lavora sulla piastra

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	60+	90+	120+	150+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	Ø int. staffa	Ø Cavo	A	B	C	ØD	E	F	L	L1	Peso per 100 pezzi (kg)	Prezzo unit. da 1 a 29
SCE1-05	5	5	25	18	9	M5	5	10	27	16	2,40	0,94 €
SCE1-06	6	6	30	19	10	M6	6	14	33	19	3,90	1,02 €
SCE1-08	8	8	33	20	11	M6	7	16	34	19	4,40	1,16 €
SCE1-10	10	10	38	22	12	M8	7	20	44	22	7,50	1,64 €
SCE1-12	12	12	43	25	14	M10	7	23	56	30	12,70	2,11 €
SCE1-14	14	14	46	28	16	M10	9	27	56	30	15,50	2,41 €
SCE1-16	16	16	53	31	18	M10	8	29	65	30	19,50	3,06 €

Altri prodotti...



ACLBCM

Supporto per sensore per profili alluminio, Porta cellula



WW20

Carrello Drylin® W, Carrello



CLLCLLP

Perno serie lunga, Acciaio - serie lunga



WINGbrEcrou

Dado ad alette per serraggio manuale DIN315, Ottone DIN 315



BLHT40

Rinvio angolare a T, da 4 a 10.30 Nm



NPTF30

Morsetto di collegamento, Fisso Ø14 a Ø20



NT122

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 32 a 85 Nm - a treni paral...



CHM30-MOT

Motoriduttore AC asincrono da 0,09 a 0,22kW, 0.09 a 0.22kW



VDSQ

Bloccaggio scorrevole per la regolazione,



NSA

Connettore rinvio d'angolo, Articolato



PDR-RD

Piede con ruota integrata, Ruota



BSCf


Manopola, Con coppia regolabile

Prodotti correlati




SCE_SS

Serracavo, Inox



CAB

Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato



CAB

Cavo di fissaggio, Inox



CABPVC

Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente, Acciaio galvanizzato ...