Boccole di posizionamento per pistoncino a molla New


SDC — Per puntale da Ø4 a Ø12

- ***Adatto ai pistoncini a molla***
- *Minima usura grazie al cono temprato*
- *Materiali:*
  Acciaio temprato e brunito
  Inox temprato




Accessori

- *Compatibile con i supporti per pistoncino a molla* ***SDA*** *e* ***SDB***
- *Compatibile con i pistoncini a molla della gamma CT Meca.*



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	ØD	ØD3 (+0,1)	ØD2	ØD4 (-0,05)	L1	L2	L3	L4	L5 (+0,5)	Per puntale diam.	SW	Massa (g)	Prezzo unit. da 1 a 5
Acciaio													
SDC12F-4	M12X1,5	4,2	24	12	10	16	11	5	1,5	4	4	17	9,49 €
SDC12F-5	M12X1,5	5,2	24	12	10	16	11	5	1,5	5	4	16	9,55 €
SDC12F-6	M12X1,5	6,2	24	12	10	16	11	5	1,5	6	4	16	9,55 €
SDC16F-8	M16X1,5	8,2	32	16	12	20	13	7	1,5	8	6	32	11,46 €
SDC16F-10	M16X1,5	10,2	32	16	12	20	13	7	1,5	10	6	33	11,38 €
SDC16F-12	M16X1,5	12,2	32	16	12	20	13	7	1,5	12	6	33	11,46 €
Inox													
SDC12F-4/SS	M12X1,5	4,2	24	12	10	16	11	5	1,5	4	4	17	12,75 €
SDC12F-5/SS	M12X1,5	5,2	24	12	10	16	11	5	1,5	5	4	16	12,75 €
SDC12F-6/SS	M12X1,5	6,2	24	12	10	16	11	5	1,5	6	4	16	12,75 €
SDC16F-8/SS	M16X1,5	8,2	32	16	12	20	13	7	1,5	8	6	32	18,53 €
SDC16F-10/SS	M16X1,5	10,2	32	16	12	20	13	7	1,5	10	6	33	18,53 €
SDC16F-12/SS	M16X1,5	12,2	32	16	12	20	13	7	1,5	12	6	33	18,53 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SH0

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



NT91

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 10 a 35 Nm - a treni paral...



H2

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



SUPCC

Calettatore di bloccaggio autocentrante acciaio, Con ghiera



BDM

Perno ad innesto per boccola magnetica, Bloccaggio magnetico rapido ...



PTA100ssEB

Piede snodato con base stampata Ø100, 15000N



METEB

Barre autolubrificanti, Bronzo BP25



AT5-25ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo AT, Serie economica - AT5 al...



NCT

Giunto di collegamento, Ad




YG3

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio



TK_UUOP

Manicotto a sfere autoallineante



T0

Molla di torsione, Inox

Prodotti correlati



SDCss

Boccole di posizionamento per pistoncino a molla, Per puntale da Ø4...



SDA

Pistoncino a molla - Supporto, fissaggio parallelo alla serratura



SDB

Pistoncino a molla - Supporto, fissaggio perpendicolare alla serratura



SLB

Pistoncino a molla, acciaio classe 5.8