

Acciaio o Delrin lavorato


Modulo 0,8

- **Continuità di presa**
- **Meno rumore**
- **Angolo di pressione 20°**
- **Materiale:**

Acciaio 20NCD2 o
plastica delrin

Info.

Importante: un elicoidale inclinato a destra impegna un elicoidale inclinato a sinistra.



Indicazione di coppia e di potenza				
Per 50 denti a 1000 giri/min.				
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temprato	ottone	fibra
Nm	2,25	8,92	1,13	0,5
kW	0,24	0,93	0,12	-

SCONTI PER QTÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

SCONTI PER QTÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice		Z	ØP	ØD	ØM	Mozzo	ØA	Alesaggio	Prezzo unit. da 1 a 5	
Acciaio	Delrin	Denti	Primitivo	Esterno	SH	ZSH	SH	ZSH	SH	ZH
SH0.8-10	-	10	8,40	10,00	10	-	5	-	20,78 €	-
SH0.8-15	ZSH0.8-15	15	12,60	14,20	12	14,20	5	3	22,19 €	11,11 €
SH0.8-16	ZSH0.8-16	16	13,44	15,04	12	15,04	5	3	22,77 €	11,37 €
SH0.8-19	ZSH0.8-19	19	15,96	17,56	12	14,00	5	4	24,22 €	12,11 €
SH0.8-20	ZSH0.8-20	20	16,80	18,40	12	14,00	5	4	24,52 €	12,24 €
SH0.8-25	ZSH0.8-25	25	21,00	22,60	12	14,00	5	4	25,76 €	12,94 €
SH0.8-28	ZSH0.8-28	28	23,52	25,12	12	14,00	5	4	26,41 €	13,23 €
SH0.8-30	ZSH0.8-30	30	25,20	26,80	16	16,00	6	5	26,70 €	13,36 €
SH0.8-35	ZSH0.8-35	35	29,40	31,00	16	16,00	6	5	27,11 €	14,95 €
SH0.8-40	ZSH0.8-40	40	33,60	35,20	16	16,00	6	5	27,39 €	15,13 €
SH0.8-45	ZSH0.8-45	45	37,80	39,40	16	16,00	6	5	27,67 €	15,31 €
SH0.8-50	ZSH0.8-50	50	42,00	43,60	16	16,00	6	5	28,11 €	17,64 €
SH0.8-55	ZSH0.8-55	55	46,20	47,80	16	18,00	6	6	28,82 €	18,14 €
SH0.8-60	ZSH0.8-60	60	50,40	52,00	16	18,00	8	6	29,31 €	22,15 €
SH0.8-66	ZSH0.8-66	66	55,44	57,04	16	18,00	8	6	30,04 €	22,62 €
SH0.8-70	ZSH0.8-70	70	58,80	60,40	16	18,00	8	6	30,30 €	25,95 €
SH0.8-75	ZSH0.8-75	75	63,00	64,60	16	18,00	8	6	30,83 €	26,41 €
SH0.8-80	ZSH0.8-80	80	67,20	68,80	16	18,00	8	6	32,38 €	27,72 €
SH0.8-90	ZSH0.8-90	90	75,60	77,20	20	22,00	8	6	34,15 €	30,95 €
SH0.8-100	ZSH0.8-100	100	84,00	85,60	20	22,00	8	8	37,99 €	34,52 €
SH0.8-120	ZSH0.8-120	120	100,80	102,40	20	30,00	10	10	50,18 €	55,71 €
SH0.8-140	ZSH0.8-140	140	117,60	119,20	20	30,00	10	10	65,72 €	69,82 €
SH0.8-150	-	150	126,00	127,60	30	-	12	-	75,97 €	-

↓ ↓ A scelta : qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione ↓ ↓
 SH0.8-164 ZSH0.8-164 164 Dimensioni: contattateci Su richiesta Su richiesta
 Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PP50

Riduttore a ruota e vite senza fine, da 6.50 a 12.80 Nm



CAP882

Catena a tapparella, Larga serie 882



SHTC

Tavola lineare Drylin®, Nessuna manutenzione



RPCplss

Ruota fissa con piastra, Inox - Poliamide



PRF_BR

Elementi di giunzione, Flangia per profilato




B3PAN

Panamech, Multi-Beam inox, Inox - con ganascia di serraggio



NK27

Guida mini Drylin® N, Larghezza 27 mm



PB

Cuscinetto in plastica, Plastica - materiale sfere : vetro



OPFL_OPPM

Accessorio per indicatori, Flangia blocco albero



PFL

P-FLEX, Vite a pressione



PTAF80-PAMF80

Piede fissabile con base lamiera Ø80, Ø 80



HD

Giunto cardanico doppio ad aghi, Sollecitazioni intense

Prodotti correlati



SH0

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2