

Deceleratore - Ghiera d'arresto


New Stock

STC


Accessorio di montaggio

- Ghiera d'arresto per deceleratore
- NB: per determinati deceleratori, questa ghiera d'arresto è indispensabile

NUOVO!



da STC10 a 12



da STC14 a 25



Esempio di utilizzo

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	6+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Ød1	Ød5	Ød6	b3	b4	b5	AF	Per deceleratore	Stock*	Prezzo unit.
									da 1 a 3	
STC10	M10x1	-	14,3	20	-	-	-	MC25	✓	13,42 €
STC12	M12x1	-	16,0	20	-	-	-	MC75	✓	13,42 €
STC14	M14x1,5	14,5	18,0	19	12	6	13	MC150	-	14,57 €
STC20	M20x1,5	20,5	25,0	25	12	8	22	RMSA500	-	21,71 €
STC25	M25x1,5	25,5	32,0	45	16	10	27	RMSA600-900	✓	30,86 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



EHD04

Riduttore coassiale,
da 3.4 a 7 Nm



HRV

Sistema di guida su
binario a V Simple
Select®, Binario con
carrello



SVR5

Martinetto a vite - Vite
rotante, Con
madrevite esterna



CM_CO

Attrezzi Hygienic
Usit® and Hygienic
Design®, Protective
inserts f...



RPP

Piastra di giunzione
per cinghia RPP, RPP5



CQA20

Slitta di regolazione
miniatura, 20



CAP805

Catena a tapparella
dritta, Larga serie 805



UGH25

Unità di guida tipo H,
Per martinetti Ø25



BIMSS

Pistoncino a molla,
Miniatura inox



GP

Chiusura a leva molla
a trazione
compensata,



RVM25

Riduttore manuale,
Rinvio angolare



HD

Giunto cardanico
doppio ad aghi,
Sollecitazioni intense

Prodotti correlati



RMSA

Deceleratore,
Regolabile



MC

Deceleratore,
autocompensante -
senza regolazione