




SVR30

Forza nominale: 30.000 N

- **Corsa di base 100 mm**
- **Materiale:**
Carter GGG50
- **Peso del martinetto senza vite 8,2 kg**
- **Peso di 100 mm di vite 0,43 kg**
- **Lubrificazione con grasso**
- **Quantità di grasso 0,2 kg**



SVR30-B



SVR30-H



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+
Sc.	Prezzo	Su richiesta

Codice	Rapporto di riduzione	Coppia a forza nominale (Nm)	Rendimento	g/min max	Velocità max (m/min)	Potenza max (kW) a 20% ED	Potenza max (kW) a 10% ED
SVR30-6	06:1	16,5	29%	2800	2,8	0,6	0,8
SVR30-24	24:1	07,0	17%	2800	0,7	0,6	0,8

Codice	Rapporto di riduzione	Corsa (H)	Ø vite	Corsa per giro (mm)	Forza nominale (N)	Prezzo Unit.
--------	-----------------------	-----------	--------	---------------------	--------------------	--------------

Direzione verso l'alto

SVR30-6-100H	06:1	100	TR30 x 6	1,00	30000	1 447,26 €
SVR30-24-100H	24:1	100	TR30 x 6	0,25	30000	1 447,26 €
SVR30-COURSE		per 100 mm di corsa supplementare				16,56 €

Direzione verso il basso

SVR30-6-100B	06:1	100	TR30 x 6	1,00	30000	1 447,26 €
SVR30-24-100B	24:1	100	TR30 x 6	0,25	30000	1 447,26 €
SVR30-COURSE		per 100 mm di corsa supplementare				16,56 €

Dimensioni in mm


Altri prodotti...



ZDB
Ingranaggio conico in
plastica, 2:1



CHAR16046
Cerniera a molla,
avvitabile



M1
Coppia ruota e vite
senza fine, Plastica
lavorata (delrin)



BSM
Pressore a molla con
esagono incassato,
corpo e spina inox
303



PCM
Impugnatura cilindrica
fissa, Impugnatura
non girevole



SRG
Chiusura a leva
regolabile, Corsa da
77,3mm a 83mm



PARF110
Piede senza snodo,
Piede snodato
oscillante fissabile
Ø110




HTD14M_55
Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD14 Ghisa



GLT3E-58
Guide telescopiche
acciaio, Estensione



APB_T
Perno di fissaggio per
morsetti, Maschiato



CHB
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a



EBH
Dado cieco Hygienic
Design®, Con collare

Prodotti correlati



SVT30
Martinetto a vite - Vite
traslante, Vite
traslante



LFM
Vite trapezoidale
acciaio, Acciaio
semiduro - 1 filetto