Tenditore a 2 ganci inox


Tenditore a lanterna


TCCss


- ***Tenditore a 2 ganci***
- *Materiale:*
  Inox 316

Info.

- *CMU: Carico massimo utile*
  Il carico di rottura si ottiene moltiplicando CMA per il coefficiente di sicurezza 3.







SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+	30+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	ØA	B	L1	L2	CMU (kg)	Peso (kg)	Prezzo unit. da 1 a 4
TCC1-05/SS	M5	9	71	128-184	180	0,045	9,38 €
TCC1-06/SS	M6	10	90	160-228	360	0,075	11,24 €
TCC1-08/SS	M8	9	120	215-309	650	0,165	19,44 €
TCC1-10/SS	M10	12	150	265-380	1000	0,280	24,81 €
TCC1-12/SS	M12	15	200	310-480	1400	0,510	38,04 €
TCC1-16/SS	M16	16	243	400-594	2300	1,060	77,15 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...


RJABLU

Guarnizione in gomma, approved


UTKswc

Guida lineare Utilitrack®, Ruota di precisione a V in acciaio


HRV

Sistema di guida su binario a V Simple Select®, Binario con carrello


SCA

Serracavo, Acciaio


NPTR

Morsetto, Regolabile


CHT

Motore AC asincrono trifase, 0.18 a 0.55kW


RPP14

Cinghia di trasmissione RPP, RPP14


SVG

Chiusura a leva regolabile, Corsa da 106,7mm a 121,4mm


BPM

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Inox 303


CLM

Attacco per forcella, Corta inox


SER69K

Chiusura 1/4 di giro per agroalimentare, Inox


BABS

Perno autobloccante a sfere inox 630, Inox temprato

Prodotti correlati


TCC

Tenditore, Acciaio


TAC_SS

Tenditore, Inox


MDR_SS

Grillo con chiodo ad occhiello, Inox


MLY_SS

Grillo con chiodo ad occhiello, Inox