

TS01 Carico ammissibile fino a 7 000N TW01

- Guida lineare con segmenti scorrevoli
- Elevata capacità di carico statico indipendentemente dalla posizione del carico
- Velocità mass.: 10m/s
- T° d'utilizzo: da -40°C a +90°C
- Materiali:

Binario: in alluminio AlMgSi0,5 anodizzato duro

Carrello: alluminio AlMgSi0,5 anodizzato incolore




Elementi scorrevoli: Iglidur® J

Coperchio: plastica

(Tutte le parti in acciaio sono galvanizzate)

Vantaggi

- Silenzioso
- Insensibile alla salinità e all'umidità
- Resistenza alla corrosione
- Leggero
- Insensibile agli urti e alle vibrazioni
- Elevata resistenza all'usura
- Nessuna manutenzione
- Gioco regolabile
- Elemento scorrevole intercambiabile



BINARIO

Codice	L max. (mm)	a (-0,2)	b	C4	C5 Min.	C5 max.	H	h1	K1 per vite DIN 912
TS01-15	3960	15	22	60	20	49	15,5	10,0	M4
TS01-20	3960	20	31	60	20	49	19,0	12,3	M5
TS01-25	3960	23	34	60	20	49	21,5	13,8	M6
TS01-30	3960	28	40	80	20	59	26,0	15,8	M8



CARRELLO

Codice	H (±0,35)	A	C max.	A1 (±0,35)	A2	C1	C2	C3	H1 (±0,35)	H5	K2 Filetto (max.)	Nm (max.)	K3 per vite DIN 912
TW01-15	24	47	74	16,0	38	50	30	9	4,0	16,0	M5	1,5	M4
TW01-20	30	63	87	21,5	53	61	40	10	5,0	19,8	M6	2,5	M5
TW01-25	36	70	96	23,5	57	68	45	11	5,0	24,8	M8	6,0	M6
TW01-30	42	90	109	31,0	72	79	52	12	6,5	27,0	M10	15,0	M8

Dimensioni in mm

Vantaggi

- Le guide lineari DryLin® T sono state concepite per applicazioni di automatismo ed manutenzione.
- Le guide lineari possono essere utilizzate in ambienti vari. Sono leggere, insensibili agli urti e silenziose.
- Le quote di collegamento corrispondono alle quote delle guide di scorrimento a ricircolo di sfere.
- Sei segmenti scorrevoli in iglidur® J costituiscono i cuscinetti di guida e sono posizionati tra il carrello ed il binario. I cuscinetti sono regolabili (predefiniti in fabbrica).
- Un minimo di gioco è sempre necessario per il funzionamento regolare della guida lineare.
- Contattateci per calcoli e la scelta delle guide lineari, la messa a punto del gioco o l'assemblaggio.



CARICO DINAMICO

MISURA	F _Y MAX (N)	F _Z MAX (N)	M _{OZ} (Nm)
15	2000	2000	32
20	3700	3700	85
25	5000	5000	125
30	7000	7000	200


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -10% Su richiesta		

Codice	Lunghezza standard (mm)	I _y (mm ⁴)	I _z (mm ⁴)	Massa	(kg) Tipo	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
TS01-15-0500	500	6440	4290	0,30	Binario	✓	64,26 €
TS01-15-1000	1000	6440	4290	0,60	Binario	✓	107,26 €
TW01-15	-	-	-	0,11	Carrello	✓	79,78 €
TS01-20-0500	500	22570	11520	0,50	Binario	✓	65,51 €
TS01-20-1000	1000	22570	11520	1,00	Binario	✓	109,76 €
TW01-20	-	-	-	0,19	Carrello	✓	81,97 €
TS01-25-0500	500	34700	19300	0,65	Binario	-	75,96 €
TS01-25-1000	1000	34700	19300	1,30	Binario	✓	130,67 €
TW01-25	-	-	-	0,29	Carrello	✓	100,84 €
TS01-30-0500	500	70040	40780	0,95	Binario	-	90,28 €
TS01-30-1000	1000	70040	40780	1,90	Binario	-	159,31 €
TW01-30	-	-	-	0,50	Carrello	✓	105,56 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SLVHlok

Bloccaggio a leva, A
leva verticale / base
orizzontale



RBGtc

Ruota girevole a foro
centrale, Acciaio -
gomma grigia - a
doppio bl...



MAX22

Motoriduttore DC 12V
e 24V DC, da 0,07 a
0,2Nm



KB_WW

Manicotto chiuso a
sfere di precisione,
Economica



MEB

Ingranaggio conico in
plastica stampata, 1:1



ATZYSS

Antivibrante elastico
inox sfolato, Inox



GB-RA

Ingranaggio dritto
ottone, Ottone
CuZn39Pb3




SER

Accessori per porte,
Fermaporte a
calamita



SUPccss

Calettatore di
bloccaggio
autocentrante inox,



AC

Piastrina di riscontro,
12mm



VTA

Limitatore di coppia
ad attrito Vari-Tork®,
0.53 a 1.32 Nm



HTD5M_25

Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD5 Acciaio

Prodotti correlati



TS01_TW01

Guida lineare su
binario Drylin® T, fino
al 7000 N



HK

Accessorio di
serraggio manuale,
Serraggio manuale T