

Bloccaggio scorrevole per la regolazione New

VDS

Bloccaggio rapido per foro asolato

- Bloccaggio rapido per la regolazione dello scorrimento

- Materiali:

Corpo in zinco pressofuso cromato

Manopola in termoplastica poliammide colore nero o arancio

Rulli di serraggio in acciaio inox

Pressore POM

- T° d'utilizzo: 90°C max

NUOVO!



Vantaggi

- Permette il bloccaggio o sbloccaggio senza attrezzi né viti tramite semplice rotazione della manopola.




- Risparmio di tempo evitando l'utilizzo di attrezzi.

- Utilizzabile anche con una riga con scanalatura (non fornita).



Accessori

- Piastra di base VDS-CB

Quote di montaggio del contopezzo



Spostamento in caso di carico statico in un senso



Le forze si applicano alle piastre in acciaio o in inox

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	T1	T2	Forza di tenuta (N)	Prezzo unit. da 1 a 3
Manopola nera				
VDS50-3/N	3	3	500	72,47 €
VDS50-6/N	6	6	500	72,47 €
Manopola arancio				
VDS50-3/O	3	3	500	72,47 €
VDS50-6/O	6	6	500	72,47 €

Dimensioni in mm

New Bloccaggio scorrevole per la regolazione

Piastra di base per il bloccaggio in foro asolato **VDS**CB

- Piastra di base per blocaggi rapidi in fori asolati con delle piastre di scorrimento di spessore superiore a 3mm o a 6mm


- Materiali:

Inox



Accessori

- Bloccaggio scorrevole VDS


NUOVO!



Esempio di applicazione



Piastra di base



Piastra di scorrimento

Bloccaggio per fori asolati	Piastra di base corrispondente	Piastra di scorrimento T2
VDS50-3/N	-	3,-0,25
VDS50-3/O	VDS50-2/CB	5,-0,3
VDS50-6/N	-	6,-0,3
VDS50-6/O	VDS50-2/CB	8,-0,36
	VDS50-3/CB	9,-0,36

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà Sc.	1+ Prezzo	4+ -5%	8+ Su richiesta
---------	-----------	--------	-----------------

Codice	T
VDS50-2/CB	2
VDS50-3/CB	3

Dimensioni in mm

Prezzo unit.

da 1 a 3

6,30 €

6,79 €

Bloccaggio scorrevole per la regolazione New

VDSQ Bloccaggio rapido per profili quadrati

- Bloccaggio rapido per la regolazione dello scorrimento

- Materiali:

Corpo in zinco pressofuso cromato

Manopola in termoplastica poliammide colore nero o arancio

Rulli di serraggio in acciaio inox

Molla a lamina in bronzo fosfatato

- T° d'utilizzo: +90°C max

NUOVO!




Vantaggi

- Permette il bloccaggio o sbloccaggio senza attrezzi né viti tramite semplice rotazione della manopola.
- Risparmio di tempo evitando l'utilizzo di attrezzi.
- Utilizzabile anche con una riga con scanalatura (non fornita).


Accessori

- Piastra di base VDSQ-CB


Quote di montaggio del contropizzo



Spostamento in caso di carico statico in un senso



Le forze si applicano agli elementi quadrati in acciaio o in inox



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà Sc.	1+	4+	8+
Prezzo	-5%		Su richiesta

Codice	L	ØD	ØD1	H	H1	H2	H3	H4	H5	P	W	S	Forza di tenuta (N)	Prezzo unit. da 1 a 3
--------	---	----	-----	---	----	----	----	----	----	---	---	---	---------------------	-----------------------

Manopola nera

VDSQ40-12-12/N	40	28	4,5	36	22	18,5	12	-	6,0	32	12	-	500	83,48 €
VDSQ40-16-16/N	40	28	4,5	40	26	22,5	16	-	8,0	32	16	-	500	83,48 €
VDSQ50-9-25/N	50	35	5,5	37	23	18,5	9	1	4,5	40	25	16	800	89,79 €
VDSQ50-12-25/N	50	35	5,5	40	26	21,5	12	1	6,0	40	25	16	800	89,79 €
VDSQ50-12-32/N	50	35	5,5	40	26	21,5	12	1	6,0	40	32	16	800	89,79 €
VDSQ50-16-32/N	50	35	5,5	44	30	25,5	16	1	8,0	40	32	16	800	89,79 €

Manopola arancio

VDSQ40-12-12/O	40	28	4,5	36	22	18,5	12	-	6,0	32	12	-	500	83,48 €
VDSQ40-16-16/O	40	28	4,5	40	26	22,5	16	-	8,0	32	16	-	500	83,48 €
VDSQ50-9-25/O	50	35	5,5	37	23	18,5	9	1	4,5	40	25	16	800	89,79 €
VDSQ50-12-25/O	50	35	5,5	40	26	21,5	12	1	6,0	40	25	16	800	89,79 €
VDSQ50-12-32/O	50	35	5,5	40	26	21,5	12	1	6,0	40	32	16	800	89,79 €
VDSQ50-16-32/O	50	35	5,5	44	30	25,5	16	1	8,0	40	32	16	800	89,79 €

Dimensioni in mm

New Bloccaggio scorrevole per la regolazione

Piastra di base per il bloccaggio su profili quadrati VDSQCB

- Piastra di base




- Una piastra di base è necessaria per i blocchaggi scorrevoli su profili quadrati di uno spessore di 3mm
- Sono utilizzati per spostare il bloccaggio scorrevole su un profilo quadrato fisso
- Materiali:
Inox

NUOVO!



Accessori

- Bloccaggio scorrevole VDSQ



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	L	ØD1	P	Prezzo unit. da 1 a 3
VDSQ40-32/CB	40	4,5	32	8,97 €
VDSQ50-40/CB	50	5,5	40	10,54 €

Dimensioni in mm

Bloccaggio scorrevole per la regolazione

VDSQ

Note tecniche

Sistemi di regolazione costituiti da elementi di serraggio mobili.

Regolando la manopola su « ON » è possibile fissare il bloccaggio scorrevole.

Principio di funzionamento:


I blocchaggi scorrevoli possono essere utilizzati con due modalità di funzionamento diverse:

- Modalità di funzionamento 1: Il bloccaggio è scorrevole.

Il bloccaggio si sposta scorrendo su una piastra con foro asolato o su un profilo quadrato.

- Modalità di funzionamento 2: Il bloccaggio è fisso.

Il bloccaggio è fissato direttamente su un sottoelemento fisso. In questo caso la piastra con foro asolato o il profilo quadrato possono scorrere mentre l'elemento di bloccaggio è fisso.



VDS Regolazione della guida del trasportatore VDSQ Regolazione di una testina di stampa

Esempio di applicazione

Bloccaggio scorrevole per la regolazione

Note tecniche


VDS

Ci sono due versioni possibili di bloccaggi scorrevoli:


- **I blocchaggi scorrevoli per fori asolati** sono inseriti in una piastra di scorrimento con un foro asolato di 10mm di larghezza, poi sono fissati alla piastra di base. Durante il montaggio del componente, la manopola deve essere regolata su « OFF ». Questi blocchaggi rapidi sono utilizzati con delle piastre di scorrimento di spessore di 3mm o 6mm. Per gli altri spessori devono essere utilizzate le piastre di base VDS-CB.

- **I blocchaggi scorrevoli per profili quadrati** sono montati su una riga di spessore da 12mm a 32mm. Una piastra di base di spessore 3mm VDSQ-CB può essere utilizzata per evitare il disallineamento della riga.

Il bloccaggio scorre - La piastra con foro asolato o il profilo quadrato sono fissi.



Il bloccaggio è fisso – La piastra con foro asolato o il profilo quadrato sono mobili



Esempio di utilizzo VDS

Esempio di utilizzo VDSQ

Altri prodotti...




NRV

Morsetto incrociato,
Montaggio e
regolazione rapidi



ESCON

Accessori per
variatore di velocità
5A, Kit 4 cavi motore
DC



H1

Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Plastica lavorata
...



DER80

Motore inox AC
asincrono da 0,55 a
0,75kW, 0,55 a
0,75kW



CAP881

Catena a tapparella,
Stretta serie 881



BOX-TOR-B

Valigetta di
guarnizioni toriche in
nitrile, 20.38 x
1.78mm a 50.16 ...



DEP

Attrezzi Hygienic
Usit® and Hygienic
Design®, Inserto di
protezion...



CHTRP

Riduttore a rinvio
angolare a L o a T,
fino a 34,5 Nm



VRBS

Anello di
sollevamento,
Articolato - a saldare



PTA80

Piede snodato con
base stampata Ø80,
10000N



PM3

Coppia ruota e vite
senza fine, Acciaio
temprato



SC2

Giunto rigido in 2
parti, Ganascia di
serraggio

Prodotti correlati