Bloccaggio scorrevole per la regolazione New

VDS Bloccaggio rapido per foro asolato

NUOVO!




- **Bloccaggio rapido per la regolazione dello scorrimento**
- Materiali:
  Corpo in zinco pressofuso cromato
  Manopola in termoplastica poliammide colore nero o arancio
  Rulli di serraggio in acciaio inox
  Pressore POM
- T° d'utilizzo: 90°C max

Vantaggi


- Permette il bloccaggio o sbloccaggio senza attrezzi né viti tramite semplice rotazione della manopola.
- Risparmio di tempo evitando l'utilizzo di attrezzi.
- Utilizzabile anche con una riga con scanalatura (non fornita).


Accessori

- Piastra di base **VDS-CB**





Quote di montaggio del contropezzo





Spostamento in caso di carico statico in un senso





Le forze si applicano alle piastre in acciaio o in inox

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	T1	T2	Forza di tenuta (N)	Prezzo unit. da 1 a 3
Manopola nera				
VDS50-3/N	3	3	500	72,47 €
VDS50-6/N	6	6	500	72,47 €
Manopola arancio				
VDS50-3/O	3	3	500	72,47 €
VDS50-6/O	6	6	500	72,47 €


Dimensioni in mm

New Bloccaggio scorrevole per la regolazione

Piastra di base per il bloccaggio in foro asolato VDSCB


- ***Piastra di base per bloccaggi rapidi in fori asolati con delle piastre di scorrimento di spessore superiore a 3mm o a 6mm***
- *Materiali:*
  Inox

NUOVO!





Accessori


- *Bloccaggio scorrevole* **VDS**



Esempio di applicazione







Bloccaggio per fori asolati	Piastra di base corrispondente	Piastra di scorrimento T2
VDS50-3/N	-	$3_{-0,25}$
VDS50-3/O	VDS50-2/CB	$5_{-0,3}$
VDS50-6/N	-	$6_{-0,3}$
VDS50-6/O	VDS50-2/CB	$8_{-0,36}$
	VDS50-3/CB	$9_{-0,36}$

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	T	Prezzo unit. da 1 a 3
VDS50-2/CB	2	6,30 €
VDS50-3/CB	3	6,79 €

Dimensioni in mm

Bloccaggio scorrevole per la regolazione New

VDSQ Bloccaggio rapido per profili quadrati

NUOVO!



- **Bloccaggio rapido per la regolazione dello scorrimento**
- Materiali:
  - Corpo in zinco pressofuso cromato
  - Manopola in termoplastica poliammidecolore nero o arancio
  - Rulli di serraggio in acciaio inox
  - Molla a lamina in bronzo fosfatato
- T° d'utilizzo: +90°C max


Vantaggi

- Permette il bloccaggio o sbloccaggio senza attrezzi né viti tramite semplice rotazione della manopola.
- Risparmio di tempo evitando l'utilizzo di attrezzi.
- Utilizzabile anche con una riga con scanalatura (non fornita).


Accessori

- Piastra di base **VDSQ-CB**


Quote di montaggio del contropezzo



Spostamento in caso di carico statico in un senso



Le forze si applicano agli elementi quadrati in acciaio o in inox



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	L	ØD	ØD1	H	H1	H2	H3	H4	H5	P	W	S	Forza di tenuta (N)	Prezzo unit. da 1 a 3
Manopola nera														
VDSQ40-12-12/N	40	28	4,5	36	22	18,5	12	-	6,0	32	12	-	500	83,48 €
VDSQ40-16-16/N	40	28	4,5	40	26	22,5	16	-	8,0	32	16	-	500	83,48 €
VDSQ50-9-25/N	50	35	5,5	37	23	18,5	9	1	4,5	40	25	16	800	89,79 €
VDSQ50-12-25/N	50	35	5,5	40	26	21,5	12	1	6,0	40	25	16	800	89,79 €
VDSQ50-12-32/N	50	35	5,5	40	26	21,5	12	1	6,0	40	32	16	800	89,79 €
VDSQ50-16-32/N	50	35	5,5	44	30	25,5	16	1	8,0	40	32	16	800	89,79 €
Manopola arancio														
VDSQ40-12-12/O	40	28	4,5	36	22	18,5	12	-	6,0	32	12	-	500	83,48 €
VDSQ40-16-16/O	40	28	4,5	40	26	22,5	16	-	8,0	32	16	-	500	83,48 €
VDSQ50-9-25/O	50	35	5,5	37	23	18,5	9	1	4,5	40	25	16	800	89,79 €
VDSQ50-12-25/O	50	35	5,5	40	26	21,5	12	1	6,0	40	25	16	800	89,79 €
VDSQ50-12-32/O	50	35	5,5	40	26	21,5	12	1	6,0	40	32	16	800	89,79 €
VDSQ50-16-32/O	50	35	5,5	44	30	25,5	16	1	8,0	40	32	16	800	89,79 €

Dimensioni in mm

New Bloccaggio scorrevole per la regolazione

Piastra di base per il bloccaggio su profili quadrati VDSQCB


- ***Piastra di base***
- *Una piastra di base è necessaria per i bloccaggi scorrevoli su profili quadrati di uno spessore di 3mm*
- *Sono utilizzati per spostare il bloccaggio scorrevole su un profilo quadrato fisso*
- *Materiali:*
  Inox


NUOVO!



Accessori

- *Bloccaggio scorrevole* ***VDSQ***





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	L	ØD1	P	Prezzo unit. da 1 a 3
VDSQ40-32/CB	40	4,5	32	8,97 €
VDSQ50-40/CB	50	5,5	40	10,54 €

Dimensioni in mm

Bloccaggio scorrevole per la regolazione


VDSQ Note tecniche


Sistemi di regolazione costituiti da elementi di serraggio mobili.
Regolando la manopola su « ON » è possibile fissare il bloccaggio scorrevole.


Principio di funzionamento:
I bloccaggi scorrevoli possono essere utilizzati con due modalità di funzionamento diverse:


- ***Modalità di funzionameto 1:*** *Il bloccaggio è scorrevole.*
  Il bloccaggio si sposta scorrendo su una piastra con foro asolato o su un profilo quadrato.


- ***Modalità di funzionamento 2:*** *Il bloccaggio è fisso.*
  Il bloccaggio è fissato direttamente su un sottoelemento fisso. In questo caso la piastra con foro asolato o il profilo quadrato possono scorrere mentre l'elemento di bloccaggio è fisso.











VDS Regolazione della guida del trasportatore VDSQ Regolazione di una testina di stampa

Esempio di applicazione

Bloccaggio scorrevole per la regolazione


Note tecniche VDS

Ci sono due versioni possibili di bloccaggi scorrevoli:


- ***I bloccaggi scorrevoli per fori asolati*** *sono inseriti in una piastra di scorrimento con un foro asolato di 10mm di larghezza, poi sono fissati alla piastra di base. Durante il montaggio del componente, la manopola deve essere regolata su « OFF ». Questi bloccaggi rapidi sono utilizzati con delle piastre di scorrimento di spessore di 3mm o 6mm. Per gli altri spessori devono essere utilizzate le piastre di base VDS-CB.*

- ***I bloccaggi scorrevoli per profili quadrati*** *sono montati su una riga di spessore da 12mm a 32mm. Una piastra di base di spessore 3mm VDSQ-CB può essere utilizzata per evitare il disallineamento della riga.*

Il bloccaggio scorre - La piastra con foro asolato o il profilo quadrato sono fissi.



Il bloccaggio è fisso – La piastra con foro asolato o il profilo quadrato sono mobili



Esempio di utilizzo VDS **Esempio di utilizzo VDSQ**

Altri prodotti...


SBRtool


Chain tool, Drive chain maintenance tools


PRF_PF

Elementi di ancoraggio, Staffa di fissaggio


VTHbr

Vite a testa esagonale - DIN933, Ottone


M1

Ruota per vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)


R_RR

Cremagliera sezione stretta, Acciaio


HTD14M_85

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD14 Ghisa o Acciaio


PT881

Pignone di trazione, Serie 881


SH4

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2


DB

Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 2:1


RJA11_27

Guarnizione in gomma, Diverso dall'aggancio


PRF4590_E

Squadra di giunzione, PRF4590


BTC_M

Tappo per tubo quadrato con inserto maschiato, Con inserto maschiato

Prodotti correlati