

# Chiusura ¼ di giro per bloccaggio New

## VQT

## Manopola plastica o inox

- **Chiusura ¼ di giro con impugnatura**
- Elemento di fissaggio
- Materiale:
  - Corpo in acciaio nichelato
  - Perno in acciaio
  - Manopola in PA rinforzato con fibre di vetro o in inox
- T° d'utilizzo:
  - Manopola plastica +130°C max
  - Manopola inox +200°C max

**NUOVO!**



### Vantaggi



- Permette il bloccaggio o lo sbloccaggio in ¼ di giro senza attrezzi né viti
- Indicazione On/Off del bloccaggio
- Risparmio di tempo evitando l'uso di attrezzi

### Info

- Le viti di fissaggio M2 o M3 sono fornite
- Opzione di montaggio A per delle piastre con spessore 6 o 12mm
- Opzione di montaggio B per delle piastre con spessore da 12 a 20mm
- Le forze indicate si applicano unicamente per un utilizzo con le piastre di bloccaggio VQT-PLQ


### Accessori

- Piastra di bloccaggio VQT-PLQ




#### Utilizzo

Assicurarsi che la manopola sia in posizione «OFF»



Inserire il perno della chiusura ¼ di giro nella piastra di bloccaggio





Per bloccare i componenti, girare la manopola in posizione « ON ». Uno scatto segnala l'apertura/chiusura.


Codice	Forza di serraggio (N)	Sforzo di taglio (kN)	Forza di estrazione (kN)	H	H1	ØM
<b>Manopola plastica</b>						
VQT5-15/PA	60	1,8	1,2	19,0	6,5	M2x3
VQT8-17/PA	90	3,2	2,6	26,0	10,0	M3x4
VQT8-23/PA	90	3,2	2,6	26,0	10,0	M3x4
<b>Manopola inox</b>						
VQT5-15/SS	60	1,8	1,2	19,0	6,5	M2x3
VQT8-17/SS	90	3,2	2,6	25,5	10,0	M3x4
VQT8-23/SS	90	3,2	2,6	25,5	10,0	M3x4

Dimensioni in mm

# VQT



**Esempio di applicazione:**  
**modifica della posizione del sensore**



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	L	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	ØD5	ØD6	ØD7	ØD8	T	T1	Prezzo unit. da 1 a 3
<b>Manopola plastica</b>													
VQT5-15/PA	5	15,5	14	25	20	21	14	26	4,4	2,4	6	6-10	47,70 €
VQT8-17/PA	8	17,0	18	34	32	28	18	35	6,5	3,4	6	6-14	49,06 €
VQT8-23/PA	8	23,0	18	34	32	28	18	35	6,5	3,4	12	12-20	49,06 €
<b>Manopola inox</b>													
VQT5-15/SS	5	15,5	14	25	20	21	14	26	4,4	2,4	6	6-10	59,96 €
VQT8-17/SS	8	17,0	18	34	32	28	18	35	6,5	3,4	6	6-14	62,69 €
VQT8-23/SS	8	23,0	18	34	32	28	18	35	6,5	3,4	12	12-20	62,69 €

Dimensioni in mm

# Chiusura ¼ di giro – Piastra di bloccaggio **New**

## VQTPLQ/P

## Montaggio con controdado

- Piastra di bloccaggio per chiusura ¼ di giro VQT
- Montaggio per delle piastre di spessore da 6 a 10 mm
- Materiali:



Corpo in acciaio nichelato

Dado in inox

### Accessori

- Chiusura ¼ di giro VQT

**NUOVO!**



Piastra di bloccaggio con controdado per uno spessore da 6 a 10mm

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	ØD2	ØD4	A	M	H2	SW
VQT5-PLQ/P	5	25	21	10,5	M14X1,5	8	22
VQT8-PLQ/P	8	32	26	13,0	M20X1,5	10	30

Codice	H	H1	ØD5	ØD6	L	Prezzo unit. da 1 a 3
VQT5-PLQ/P	16	4,5	15	25	3,5	47,70 €
VQT8-PLQ/P	18	5,5	21	32	3,5	49,06 €

Dimensioni in mm

# New Chiusura ¼ di giro – Piastra di bloccaggio

## Montaggio ad incastro

## VQTPLQ/N

- Piastra di bloccaggio per chiusura ¼ di giro VQT
- Montaggio per delle piastre di spessore superiore a 10 mm
- Materiali:  
Corpo in acciaio nichelato


### Info

- Le viti di fissaggio M2 o M3 sono fornite

### Accessori

- Chiusura ¼ di giro VQT

**NUOVO!**



Piastra di bloccaggio ad incastro  
per uno spessore  $\geq$  a 10mm

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	ØD1	ØD2	ØD4	H2	SW
VQT5-PLQ/N	5	14	25	21	8	22
VQT8-PLQ/N	8	20	32	26	10	30

Codice	H	H1	ØD3 per vite DIN912				L	L1	Prezzo unit. da 1 a 3
			ØD5	ØD6	L	L1			
VQT5-PLQ/N	9	4,5	M2	14	26	5	4	21,39 €	
VQT8-PLQ/N	11	5,5	M3	20	33	6	5	22,73 €	

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



HLUT

Volantino con razze e impugnatura girevole, Alluminio



SLB

Pistoncino a molla, inox



PRF-CHAR-POU

Attrezzi, Carrello attrezzi



ETP

Maniglia e battuta per porta, Modulare



CHM40

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm




LRR

Chiavistello con perno prismatico, Lucchetto a molla



CHAL3

Cerniera piana, Acciaio



G1

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2




PAMF100EB

Piede snodato con base stampata



TBV

Tavola di posizionamento



PRF4545r90

Profilato alluminio standard, 45 x 45 mm



CLB\_T

Maniglia a ripresa, Zamak

## Prodotti correlati



VQTplqp

Chiusura ¼ di giro - Piastra di bloccaggio, Montaggio con controd...



VQT

Chiusura ¼ di giro per bloccaggio, Manopola plastica o inox