

DOMI30

Carico C1 fino a 150 N



- Carichi elevati
- Coefficienti di attrito favorevoli
- Guida a scorrimento di grande qualità
- Trascinamento con gioco ridotto
- Regolazione fine 0,05mm
- Lunghezza assi standard
- Sistema di comando semplice

Utilizzo


- Regolazione fine della testa di brasatura/ teste di saldatura/testine laser
- Montaggio di stampanti a getto d'inchiostro
- Regolazione video camere di misurazione
- Regolazione di unità di lavorazione (teste di fresatura, assi di fresatura...)
- Puntamento di ugelli di bruciatori
- Regolazione di testine laser
- Spostamento di fine corsa
- Spostamento centrato di guide laterali (carrello con mandrino sinistra-destra)


Opzione

- Altre corse disponibili, contattateci
- Per un contatore numerico su una slitta di regolazione verticale, sostituire /XY con /Z nel codice prodotto




Slitte con volantini e contatori DOMI30-CV (esempio d'applicazione)





Carichi ammissibili DOMINO 30



SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -20% Su richiesta		

Codice	Carichi ammissibili							Mx (Nm)	My (Nm)	Mz (Nm)	Prezzo unit.
	LA	LI	Corsa (mm)	C1 (N)	C2 (N)	FA (N)	Passo (mm)				
Slitta singola											
DOMI30-5	45	50	5	0,5	150	65	40	2	2	1	465,82 €
DOMI30-10	45	55	10	0,5	150	65	40	2	2	1	475,43 €
DOMI30-15	45	60	15	0,5	150	65	40	2	2	1	489,83 €
DOMI30-20	45	65	20	0,5	150	65	40	2	2	1	499,44 €
Slitta con contatore e volantino											
DOMI30-5-CV/XY	45	50	5	0,5	150	65	40	2	2	1	820,66 €
DOMI30-10-CV/XY	45	55	10	0,5	150	65	40	2	2	1	830,29 €
DOMI30-15-CV/XY	45	60	15	0,5	150	65	40	2	2	1	844,73 €
DOMI30-20-CV/XY	45	65	20	0,5	150	65	40	2	2	1	854,35 €

Dimensioni in mm



DOMI30

Per slitta di regolazione DOMINO 30

- Il **kit di fissaggio** è necessario per fissare la slitta regolabile DOMINO alla superficie di assemblaggio
- La **piastra** funge da adattatore per applicazioni personalizzate e può essere lavorata dal cliente




Piastra di supporto utensili




Esempio d'applicazione

Kit di fissaggio



Kit di fissaggio DOMI 30-B




Piastra DOMI 30-M



Kit di fissaggio
DOMI30-B



Piastra
DOMI30-M



Piatto girevole
DOMI 30-PT

SCONTI PER QTA

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -20% Su richiesta		

Codice	Tipo	Prezzo unit.
DOMI30-B	Kit di fissaggio	27,73 €
DOMI30-M	Piastra	72,04 €
DOMI30-PT	Piatto girevole	435,48 €


Dimensioni in mm



Per slitta di regolazione DOMINO 30

DOMI30

- I **kit di raccordo** sono necessari per collegare
due slitte regolabili DOMINO



Kit di raccordo
DOMI 30-XY




Kit di raccordo
DOMI 30-XY



Kit di raccordo X-Y




Kit di raccordo
DOMI 30-XZ



Kit di raccordo X-Z



Esempio d'applicazione



Kit di raccordo
DOMI 30-XZ

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -20% Su richiesta		

Codice	Tipo	Prezzo unit.
DOMI30-XY	Kit di raccordo X-Y	64,97 €
DOMI30-XZ	Kit di raccordo X-Z	74,44 €

Dimensioni in mm

DOMI50

Carico C1 fino a 300 N



- Carichi elevati
- Coefficienti di attrito favorevoli
- Guida a scorrimento di grande qualità
- Trascinamento con gioco ridotto
- Regolazione fine 0,05mm
- Lunghezza assi standard
- Sistema di comando semplice

Utilizzo


- Regolazione fine della testa di brasatura/teste di saldatura/testine laser
- Montaggio di stampanti a getto d'inchiostro
- Regolazione video camere di misurazione
- Regolazione di unità di lavorazione (teste di fresatura, assi di fresatura...)
- Puntamento di ugelli di bruciatori
- Regolazione di testine laser
- Spostamento di fine corsa
- Spostamento centrato di guide laterali (carrello con mandrino sinistra-destra)





Opzione

- Altre corse disponibili, contattateci
- Per un contatore numerico su una slitta di regolazione verticale, sostituire /XY con /Z nel codice prodotto



Slitte con volantini e contatori DOMI50-CV (esempio d'applicazione)





SCONTI PER QTA

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -20% Su richiesta		

Codice	LA	LI	Corsa	Passo (mm)	C1 (N)	C2 (N)	FA (N)	Carichi ammissibili			Prezzo unit.
								Mx (Nm)	My (Nm)	Mz (Nm)	
Slitta singola											
DOMI50-25	70	95	25	1	300	215	120	4	5	3	✓ 485,03 €
DOMI50-50	70	120	50	1	300	215	120	4	5	3	✓ 494,64 €
DOMI50-75	70	145	75	1	300	215	120	4	5	3	- 504,25 €
DOMI50-100	70	170	100	1	300	215	120	4	5	3	✓ 516,25 €
Slitta con contatore e volantino											
DOMI50-25-CV/XY	70	95	25	1	300	215	120	4	5	3	- 839,91 €
DOMI50-50-CV/XY	70	120	50	1	300	215	120	4	5	3	- 849,54 €
DOMI50-75-CV/XY	70	145	75	1	300	215	120	4	5	3	- 859,16 €
DOMI50-100-CV/XY	70	170	100	1	300	215	120	4	5	3	- 871,20 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

DOMI50

Per slitta di regolazione DOMINO 50

- Il **kit di fissaggio** è necessario per fissare la slitta regolabile DOMINO alla superficie di assemblaggio
- La **piastra** funge da adattatore per applicazioni personalizzate e può essere lavorata dal cliente




Piastra di supporto utensili



Leva di serraggio
DOMI50-LEVA



Kit di fissaggio
DOMI50-B



Esempio d'applicazione




Piastra
DOMI50-M




kit di fissaggio




Piatto girevole DOMI 50-PT



Kit di fissaggio DOMI 50-B



Piastra DOMI 50-M



SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -20% Su richiesta		


Codice	Tipo	Stock*	Prezzo unit.
DOMI50-B	Kit di fissaggio	✓	27,73 €
DOMI50-M	Piastra	✓	72,20 €
DOMI50-LEVER	Leva di serraggio	✓	38,42 €
DOMI50-PT	Piatto girevole	-	435,48 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Per slitta di regolazione DOMINO 50

DOMI50

- I **kit di raccordo** sono necessari per collegare
due slitte regolabili DOMINO



Kit di raccordo
DOMI 50-XY




Kit di raccordo
DOMI 50-XY



Kit di raccordo X-Y




Kit di raccordo
DOMI 50-XZ



Kit di raccordo X-Z



Esempio d'applicazione



Kit di raccordo
DOMI 50-XZ

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -20% Su richiesta		

Codice	Tipo	Stock*	Prezzo unit.
DOMI50-XY	Kit di raccordo X-Y	✓	64,97 €
DOMI50-XZ	Kit di raccordo X-Z	-	74,44 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

DOMI80

Carico C1 fino a 500 N

- Carichi elevati
- Coefficienti di attrito favorevoli
- Guida a scorrimento di grande qualità
- Trascinamento con gioco ridotto
- Regolazione fine 0,05mm
- Lunghezza assi standard
- Sistema di comando semplice

Utilizzo


- Regolazione fine della testa di brasatura, teste di saldatura/testine laser
- Montaggio di stampanti a getto d'inchiostro
- Regolazione video camere di misurazione
- Regolazione di unità di lavorazione (teste di fresatura, assi di fresatura...)
- Puntamento di ugelli di bruciatori
- Regolazione di testine laser
- Spostamento di fine corsa
- Spostamento centrato di guide laterali (carrello con mandrino sinistra-destra)




Carrello singolo DOMI80

Opzione


- Altre corse disponibili, contattateci
- Per un contatore numerico su una slitta di regolazione verticale, sostituire /XY con /Z nel codice prodotto






Vite senza fine inox montata su sfere senza piastra terminale




Slitte con volantini e contatori DOMI80-CV (esempio d'applicazione)





Carichi ammissibili DOMINO 80



SCONTI PER QTA

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -20% Su richiesta		

Codice	LA	LI	Corsa	Passo (mm)	C1 (N)	C2 (N)	FA (N)	Mx (Nm)	My (Nm)	Mz (Nm)	Carichi ammissibili	
											Stock*	Prezzo unit.
Slitta singola												
DOMI80-25	120	145	25	1	500	365	150	8	10	6	✓	612,31 €
DOMI80-50	120	170	50	1	500	365	150	8	10	6	✓	624,30 €
DOMI80-75	120	195	75	1	500	365	150	8	10	6	-	638,71 €
DOMI80-100	120	220	100	1	500	365	150	8	10	6	-	650,71 €
Slitta con contatore e volantino												
DOMI80-25-CV/XY	120	145	25	1	500	365	150	8	10	6	-	967,46 €
DOMI80-50-CV/XY	120	170	50	1	500	365	150	8	10	6	-	979,50 €
DOMI80-75-CV/XY	120	195	75	1	500	365	150	8	10	6	-	993,93 €
DOMI80-100-CV/XY	120	220	100	1	500	365	150	8	10	6	-	1 005,97 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

DOMI80

Per slitta di regolazione DOMINO 80

- Il **kit di fissaggio** è necessario per fissare la slitta regolabile DOMINO alla superficie di assemblaggio
- La **piastra** funge da adattatore per applicazioni personalizzate e può essere lavorata dal cliente




Piastra di supporto utensili



Leva di serraggio
DOMI80-LEVIER



Kit di fissaggio
DOMI80-B




Esempio d'applicazione




Piastra
DOMI80-M




Kit di fissaggio



Piatto girevole DOMI 80-PT



Kit di fissaggio DOMI 80-B



Piastra DOMI 80-M

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -20% Su richiesta		


Codice	Tipo	Stock*	Prezzo unit.
DOMI80-B	Kit di fissaggio	✓	33,68 €
DOMI80-M	Piastra	✓	101,07 €
DOMI80-LEVIER	Leva di serraggio	✓	38,42 €
DOMI80-PT	Piatto girevole	-	508,07 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Per slitta di regolazione DOMINO 80

DOMI80


- I **kit di raccordo** sono necessari per collegare
due slitte regolabili DOMINO



**Kit di raccordo
DOMI 80-XY**



Kit di raccordo X-Y



Kit di raccordo X-Z




Esempio d'applicazione



**Kit di raccordo
DOMI 80-XY**



**Kit di raccordo
DOMI 80-XZ**



**Kit di raccordo
DOMI 80-XZ**

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -20% Su richiesta		

Codice	Tipo	Stock*	Prezzo unit.
DOMI80-XY	Kit di raccordo X-Y	✓	77,93 €
DOMI80-XZ	Kit di raccordo X-Z	-	98,45 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm



DOMI120

Carico C1 fino a 1000 N

- Carichi elevati
- Coefficienti di attrito favorevoli
- Guida a scorrimento di grande qualità
- Trascinamento con gioco ridotto
- Regolazione fine 0,05mm
- Lunghezza assi standard
- Sistema di comando semplice

Utilizzo



- Regolazione fine della testa di brasatura/teste di saldatura/testine laser
- Montaggio di stampanti a getto d'inchiostro
- Regolazione video camere di misurazione
- Regolazione di unità di lavorazione (teste di fresatura, assi di fresatura...)
- Puntamento di ugelli di bruciatori
- Regolazione di testine laser
- Spostamento di fine corsa
- Spostamento centrato di guide laterali (carrello con mandrino sinistra-destra)

Opzione


- Altre corse disponibili, contattateci
- Per un contatore numerico su una slitta di regolazione verticale, sostituire /XY con /Z nel codice prodotto






Carrello singolo DOMI120




Slitte con volantini e contatori DOMI120-CV (esempio d'applicazione)





Leva di serraggio (opzione)
DOMI120-LEVIER



SCONTI PER QTA

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -20% Su richiesta		

Codice	LA	LI	Corsa	Carichi ammissibili							Prezzo Unit.
				Passo (mm)	C1 (N)	C2 (N)	FA (N)	Mx (Nm)	My (Nm)	Mz (Nm)	
Slitta singola											
DOMI120-25	160	185	25	1	1000	700	300	15	20	12	864,42 €
DOMI120-50	160	210	50	1	1000	700	300	15	20	12	878,83 €
DOMI120-75	160	235	75	1	1000	700	300	15	20	12	895,63 €
DOMI120-100	160	260	100	1	1000	700	300	15	20	12	907,64 €
Slitta con contatore e volantino											
DOMI120-25-CV/XY	160	185	25	1	1000	700	300	15	20	12	1 205,72 €
DOMI120-50-CV/XY	160	210	50	1	1000	700	300	15	20	12	1 215,29 €
DOMI120-75-CV/XY	160	235	75	1	1000	700	300	15	20	12	1 237,00 €
DOMI120-100-CV/XY	160	260	100	1	1000	700	300	15	20	12	1 225,38 €

Dimensioni in mm



DOMI120

Per slitta di regolazione DOMINO 120

- Il **kit di fissaggio** è necessario per fissare la slitta regolabile DOMINO alla superficie di assemblaggio
- La **piastra** funge da adattatore per applicazioni personalizzate e può essere lavorata dal cliente



Piastra di supporto utensili




Kit di fissaggio



Leva di serraggio
DOMI120-LEVIER




Kit di fissaggio
DOMI120-B




Esempio d'applicazione




Piastra
DOMI120-M



Pi DOMI 120-PT



Kit di fissaggio DOMI 120-B



Piastra DOMI 120-M

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -20% Su richiesta		

Codice	Tipo	Prezzo unit.
DOMI120-B	Kit di fissaggio	38,96 €
DOMI120-M	Piastra	146,47 €
DOMI120-LEVIER	Leva di serraggio	38,42 €
DOMI120-PT	Piatto girevole	681,74 €


Dimensioni in mm



Per slitta di regolazione DOMINO 120

DOMI120

- I **kit di raccordo** sono necessari per collegare
due slitte regolabili DOMINO



Kit di raccordo
DOMI 120-X-Y




Kit di raccordo
DOMI 120-X-Y



Kit di raccordo X-Y




Kit di raccordo
DOMI 120-X-Z



Kit di raccordo X-Z



Esempio d'applicazione



Kit di raccordo
DOMI 120-X-Z

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -20% Su richiesta		

Codice	Tipo	Prezzo unit.
DOMI120-XY	Kit di raccordo X-Y	112,86 €
DOMI120-XZ	Kit di raccordo X-Z	144,40 €

Dimensioni in mm

DOMI_{MD}

Per regolazioni angolari


- **Tavola rotante per operazioni manuali**
- Regolazione rapida e precisa
- Grande ripetibilità della posizione
- Principio: ruota e vite senza fine ad alta precisione
- Fissaggio: con vite CHC4, coppia di serraggio 10Nm
- Rapporto 55/1

**Regolazione
precisa
e rapida**



Accessori

- Non dimenticare la piastra **DOMI-M (vol. 1 p.636)** in caso di fissaggio su slitta di regolazione



SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -20% Su richiesta		

Codice	Range di rotazione	Coppia max.		Tolleranza		Massa (kg)	Prezzo unit.
		in ingresso (Nm)	sulla tavola (Nm)	Concentricità (mm)	Planarità (mm)		
DOMI-MDV55	0 a +∞	1,5	5	+/- 0,02	+/- 0,02	0,61	979,68 €

Dimensioni in mm



Tavola rotante di regolazione Domino

Per regolazioni angolari

DOMIMD

- Tavola rotante per operazioni manuali


- Regolazione rapida e precisa
- Grande ripetibilità della posizione
- Principio: ruota e vite senza fine ad alta precisione
- Fissaggio: con vite CHC5, coppia di serraggio 10Nm
- Rapporto 40/1

**Regolazione
precisa
e rapida**




Accessori

- Non dimenticare la piastra **DOMI-M (vol. 1 p.636)** in caso di fissaggio su slitta di regolazione



Vite di posizionamento rapido
 Foro di lubrificazione
 Vite di bloccaggio posizione



SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -20% Su richiesta		

Codice	Range di rotazione	Coppia max. in ingresso sulla tavola		Tolleranza		Massa (kg)	Prezzo unit.
		(Nm)	(Nm)	Concentricità (mm)	Planarità (mm)		
DOMI-MDV80	0 a +∞	2,5	5	+/- 0,03	+/- 0,03	1,60	1 676,02 €

Dimensioni in mm