DOMI30

Carico C1 fino a 150 N

- **Carichi elevati**
- Coefficienti di attrito favorevoli
- Guida a scorrimento di grande qualità
- Trascinamento con gioco ridotto
- Regolazione fine 0,05mm
- Lunghezza assi standard
- Sistema di comando semplice




Carrello singolo DOMI30


Utilizzo

- Regolazione fine della testa di brasatura/ teste di saldatura/testine laser
- Montaggio di stampanti a getto d'inchiostro
- Regolazione video camere di misurazione
- Regolazione di unità di lavorazione (teste di fresatura, assi di fresatura...)
- Puntamento di ugelli di bruciatori
- Regolazione di testine laser
- Spostamento di fine corsa
- Spostamento centrato di guide laterali (carrello con mandrino sinistra-destra)


Opzione


- Altre corse disponibili, contattateci
- Per un contatore numerico su una slitta di regolazione verticale, sostituire /XY con /Z nel codice prodotto






Slitte con volantini e contatori DOMI30-CV (esempio d'applicazione)







SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta


Codice	LA	LI	Corsa	Passo (mm)	Carichi ammissibili C1 (N)	C2 (N)	FA (N)	Mx (Nm)	My (Nm)	Mz (Nm)	Prezzo unit.
Slitta singola											
DOMI30-5	45	50	5	0,5	150	65	40	2	2	1	465,82 €
DOMI30-10	45	55	10	0,5	150	65	40	2	2	1	475,43 €
DOMI30-15	45	60	15	0,5	150	65	40	2	2	1	489,83 €
DOMI30-20	45	65	20	0,5	150	65	40	2	2	1	499,44 €
Slitta con contatore e volantino											
DOMI30-5-CV/XY	45	50	5	0,5	150	65	40	2	2	1	820,66 €
DOMI30-10-CV/XY	45	55	10	0,5	150	65	40	2	2	1	830,29 €
DOMI30-15-CV/XY	45	60	15	0,5	150	65	40	2	2	1	844,73 €
DOMI30-20-CV/XY	45	65	20	0,5	150	65	40	2	2	1	854,35 €

Dimensioni in mm


DOMI30

Per slitta di regolazione DOMINO 30


- Il **kit di fissaggio** è necessario per fissare la slitta regolabile DOMINO alla superficie di assemblaggio
- La ***piastra*** funge da adattatore per applicazioni personalizzate e può essere lavorata dal cliente




Piastra di supporto utensili




Kit di fissaggio



Esempio d'applicazione



Kit di fissaggio DOMI 30-B




Piastra DOMI 30-M



Kit di fissaggio DOMI30-B



Piastra DOMI30-M



Piatto girevole DOMI 30-PT

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta


Codice	Tipo	Prezzo unit.
DOMI30-B	Kit di fissaggio	27,73 €
DOMI30-M	Piastra	72,04 €
DOMI30-PT	Piatto girevole	435,48 €

Dimensioni in mm

Per slitta di regolazione DOMINO 30

DOMI30


- I ***kit di raccordo*** *sono necessari per collegare due slitte regolabili DOMINO*




Kit di raccordo DOMI 30-XY




Kit di raccordo DOMI 30-XY




Kit di raccordo DOMI 30-XZ




Kit di raccordo X-Y



Kit di raccordo X-Z



Esempio d'applicazione



Kit di raccordo DOMI 30-XZ

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta

Codice	Tipo	Prezzo unit.
DOMI30-XY	Kit di raccordo X-Y	64,97 €
DOMI30-XZ	Kit di raccordo X-Z	74,44 €

Dimensioni in mm

DOMI50

Carico C1 fino a 300 N


- ***Carichi elevati***
- *Coefficienti di attrito favorevoli*
- *Guida a scorrimento di grande qualità*
- *Trascinamento con gioco ridotto*
- *Regolazione fine 0,05mm*
- *Lunghezza assi standard*
- *Sistema di comando semplice*



Carrello singolo DOMI50

Utilizzo


- *Regolazione fine della testa di brasatura/teste di saldatura/testine laser*
- *Montaggio di stampanti a getto d'inchiostro*
- *Regolazione video camere di misurazione*
- *Regolazione di unità di lavorazione (teste di fresatura, assi di fresatura...)*
- *Puntamento di ugelli di bruciatori*
- *Regolazione di testine laser*
- *Spostamento di fine corsa*
- *Spostamento centrato di guide laterali (carrello con mandrino sinistra-destra)*




Vite senza fine inox montata su sfere senza piastra terminale


Opzione


- *Altre corse disponibili, contattateci*
- *Per un contatore numerico su una slitta di regolazione verticale, sostituire /XY con /Z nel codice prodotto*







Slitte con volantini e contatori DOMI50-CV (esempio d'applicazione)









SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta


Codice	LA	LI	Corsa	Passo (mm)	Carichi ammissibili C1 (N)	C2 (N)	FA (N)	Mx (Nm)	My (Nm)	Mz (Nm)	Stock*	Prezzo unit.
Slitta singola												
DOMI50-25	70	95	25	1	300	215	120	4	5	3	✔	485,03 €
DOMI50-50	70	120	50	1	300	215	120	4	5	3	✔	494,64 €
DOMI50-75	70	145	75	1	300	215	120	4	5	3	-	504,25 €
DOMI50-100	70	170	100	1	300	215	120	4	5	3	✔	516,25 €
Slitta con contatore e volantino												
DOMI50-25-CV/XY	70	95	25	1	300	215	120	4	5	3	-	839,91 €
DOMI50-50-CV/XY	70	120	50	1	300	215	120	4	5	3	-	849,54 €
DOMI50-75-CV/XY	70	145	75	1	300	215	120	4	5	3	-	859,16 €
DOMI50-100-CV/XY	70	170	100	1	300	215	120	4	5	3	-	871,20 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


DOMI50

Per slitta di regolazione DOMINO 50

- Il **kit di fissaggio** è necessario per fissare la slitta regolabile DOMINO alla superficie di assemblaggio
- La ***piastra*** funge da adattatore per applicazioni personalizzate e può essere lavorata dal cliente




Piastra di supporto utensili




kit di fissaggio




Leva di serraggio
DOMI50-LEVA



Esempio d'applicazione




Kit di fissaggio DOMI 50-B




Piastra DOMI 50-M



Kit di fissaggio
DOMI50-B



Piastra
DOMI50-M



Piatto girevole DOMI 50-PT

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta


Codice	Tipo	Stock*	Prezzo unit.
DOMI50-B	Kit di fissaggio	✔	27,73 €
DOMI50-M	Piastra	✔	72,20 €
DOMI50-LEVIER	Leva di serraggio	✔	38,42 €
DOMI50-PT	Piatto girevole	-	435,48 €

Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Per slitta di regolazione DOMINO 50

DOMI50

- I **kit di raccordo** *sono necessari per collegare due slitte regolabili* DOMINO




Kit di raccordo DOMI 50-XY




Kit di raccordo DOMI 50-XY




Kit di raccordo DOMI 50-XZ




Kit di raccordo X-Y



Kit di raccordo DOMI 50-XZ



Kit di raccordo X-Z



Esempio d'applicazione

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta

Codice	Tipo	Stock*	Prezzo unit.
DOMI50-XY	Kit di raccordo X-Y	✔	64,97 €
DOMI50-XZ	Kit di raccordo X-Z	-	74,44 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

DOMI80

Carico C1 fino a 500 N

- **Carichi elevati**
- Coefficienti di attrito favorevoli
- Guida a scorrimento di grande qualità
- Trascinamento con gioco ridotto
- Regolazione fine 0,05mm
- Lunghezza assi standard
- Sistema di comando semplice




Carrello singolo DOMI80

Utilizzo


- Regolazione fine della testa di brasatura, teste di saldatura/testine laser
- Montaggio di stampanti a getto d'inchiostro
- Regolazione video camere di misurazione
- Regolazione di unità di lavorazione (teste di fresatura, assi di fresatura...)
- Puntamento di ugelli di bruciatori
- Regolazione di testine laser
- Spostamento di fine corsa
- Spostamento centrato di guide laterali (carrello con mandrino sinistra-destra)

Opzione


- Altre corse disponibili, contattateci
- Per un contatore numerico su una slitta di regolazione verticale, sostituire /XY con /Z nel codice prodotto





Vite senza fine inox montata su sfere senza piastra terminale




Slitte con volantini e contatori DOMI80-CV (esempio d'applicazione)








Kit di fissaggio (opzione) DOMI-80B



Leva di serraggio (opzione) DOMI80-LEVIER

Carichi ammissibili DOMINO 80



SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta


Codice	LA	LI	Corsa	Passo (mm)	Carichi ammissibili C1 (N)	C2 (N)	FA (N)	Mx (Nm)	My (Nm)	Mz (Nm)	Stock*	Prezzo unit.
Slitta singola												
DOMI80-25	120	145	25	1	500	365	150	8	10	6	✔	612,31 €
DOMI80-50	120	170	50	1	500	365	150	8	10	6	✔	624,30 €
DOMI80-75	120	195	75	1	500	365	150	8	10	6	-	638,71 €
DOMI80-100	120	220	100	1	500	365	150	8	10	6	-	650,71 €
Slitta con contatore e volantino												
DOMI80-25-CV/XY	120	145	25	1	500	365	150	8	10	6	-	967,46 €
DOMI80-50-CV/XY	120	170	50	1	500	365	150	8	10	6	-	979,50 €
DOMI80-75-CV/XY	120	195	75	1	500	365	150	8	10	6	-	993,93 €
DOMI80-100-CV/XY	120	220	100	1	500	365	150	8	10	6	-	1 005,97 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


DOMI80

Per slitta di regolazione DOMINO 80

- Il **kit di fissaggio** è necessario per fissare la slitta regolabile DOMINO alla superficie di assemblaggio
- La **piastra** funge da adattatore per applicazioni personalizzate e può essere lavorata dal cliente




Piastra di supporto utensili



Kit di fissaggio



Leva di serraggio
DOMI80-LEVIER




Esempio d'applicazione




Kit di fissaggio
DOMI80-B




Piastra
DOMI80-M



Piatto girevole DOMI 80-PT



Kit di fissaggio DOMI 80-B



Piastra DOMI 80-M

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta


Codice	Tipo	Stock*	Prezzo unit.
DOMI80-B	Kit di fissaggio	✔	33,68 €
DOMI80-M	Piastra	✔	101,07 €
DOMI80-LEVIER	Leva di serraggio	✔	38,42 €
DOMI80-PT	Piatto girevole	-	508,07 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm


Per slitta di regolazione DOMINO 80

DOMI80


- I ***kit di raccordo*** *sono necessari per collegare due slitte regolabili DOMINO*




Kit di raccordo DOMI 80-XY




Kit di raccordo DOMI 80-XY




Kit di raccordo DOMI 80-XZ




Kit di raccordo DOMI 80-XZ



Kit di raccordo X-Y



Kit di raccordo X-Z



Esempio d'applicazione

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta

Codice	Tipo	Stock*	Prezzo unit.
DOMI80-XY	Kit di raccordo X-Y	✔	77,93 €
DOMI80-XZ	Kit di raccordo X-Z	-	98,45 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

DOMI120

Carico C1 fino a 1000 N

- ***Carichi elevati***
- *Coefficienti di attrito favorevoli*
- *Guida a scorrimento di grande qualità*
- *Trascinamento con gioco ridotto*
- *Regolazione fine 0,05mm*
- *Lunghezza assi standard*
- *Sistema di comando semplice*




Carrello singolo DOMI120

Utilizzo


- *Regolazione fine della testa di brasatura/teste di saldatura/ testine laser*
- *Montaggio di stampanti a getto d'inchiostro*
- *Regolazione video camere di misurazione*
- *Regolazione di unità di lavorazione (teste di fresatura, assi di fresatura...)*
- *Puntamento di ugelli di bruciatori*
- *Regolazione di testine laser*
- *Spostamento di fine corsa*
- *Spostamento centrato di guide laterali (carrello con mandrino sinistra-destra)*

Opzione


- *Altre corse disponibili, contattateci*
- *Per un contatore numerico su una slitta di regolazione verticale, sostituire /XY con /Z nel codice prodotto*





Vite senza fine inox montata su sfere senza piastra terminale




Slitte con volantini e contatori DOMI120-CV (esempio d'applicazione)









SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta


Codice	LA	LI	Corsa	Passo (mm)	Carichi ammissibili C1 (N)	C2 (N)	FA (N)	Mx (Nm)	My (Nm)	Mz (Nm)	Prezzo Unit.
Slitta singola											
DOMI120-25	160	185	25	1	1000	700	300	15	20	12	864,42 €
DOMI120-50	160	210	50	1	1000	700	300	15	20	12	878,83 €
DOMI120-75	160	235	75	1	1000	700	300	15	20	12	895,63 €
DOMI120-100	160	260	100	1	1000	700	300	15	20	12	907,64 €
Slitta con contatore e volantino											
DOMI120-25-CV/XY	160	185	25	1	1000	700	300	15	20	12	1 205,72 €
DOMI120-50-CV/XY	160	210	50	1	1000	700	300	15	20	12	1 215,29 €
DOMI120-75-CV/XY	160	235	75	1	1000	700	300	15	20	12	1 237,00 €
DOMI120-100-CV/XY	160	260	100	1	1000	700	300	15	20	12	1 225,38 €

Dimensioni in mm

DOMI120

Per slitta di regolazione DOMINO 120

- Il **kit di fissaggio** è necessario per fissare la slitta regolabile DOMINO alla superficie di assemblaggio
- La ***piastra*** funge da adattatore per applicazioni personalizzate e può essere lavorata dal cliente




Piastra di supporto utensili




Leva di serraggio
DOMI120-LEVIER



Kit di fissaggio
DOMI120-B




Kit di fissaggio




Esempio d'applicazione




Plastra
DOMI120-M



Pi DOMI 120-PT



Kit di fissaggio DOMI 120-B



Piastra DOMI 120-M

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta


Codice	Tipo	Prezzo unit.
DOMI120-B	Kit di fissaggio	38,96 €
DOMI120-M	Piastra	146,47 €
DOMI120-LEVIER	Leva di serraggio	38,42 €
DOMI120-PT	Piatto girevole	681,74 €

Dimensioni in mm

Per slitta di regolazione DOMINO 120

DOMI120


- I ***kit di raccordo*** *sono necessari per collegare due slitte regolabili DOMINO*




Kit di raccordo DOMI 120-XY




Kit di raccordo DOMI 120-XY




Kit di raccordo DOMI 120-XZ




Kit di raccordo X-Y



Kit di raccordo X-Z



Esempio d'applicazione



Kit di raccordo DOMI 120-XZ

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta

Codice	Tipo	Prezzo unit.
DOMI120-XY	Kit di raccordo X-Y	112,86 €
DOMI120-XZ	Kit di raccordo X-Z	144,40 €


Dimensioni in mm

DOMIMD

Per regolazioni angolari

- ***Tavola rotante per operazioni manuali***
- *Regolazione rapida e precisa*
- *Grande ripetibilità della posizione*
- *Principio: ruota e vite senza fine ad alta precisione*
- *Fissaggio: con vite CHC4, coppia di serraggio 10Nm*
- *Rapporto 55/1*


Regolazione precisa e rapida



DOMI-MD55

Accessori

- *Non dimenticare la piastra* **DOMI-M (vol. 1 p.636)** *in caso di fissaggio su slitta di regolazione*



SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta

Codice	Range di rotazione	Coppia max. in ingresso (Nm)	Coppia max. sulla tavola (Nm)	Tolleranza Concentricità (mm)	Tolleranza Planarità (mm)	Massa (kg)	Prezzo unit.
DOMI-MDV55	0 a + ∞	1,5	5	+/- 0,02	+/- 0,02	0,61	979,68 €


Dimensioni in mm

Per regolazioni angolari

DOMI MD


- ***Tavola rotante per operazioni manuali***
- *Regolazione rapida e precisa*
- *Grande ripetibilità della posizione*
- *Principio: ruota e vite senza fine ad alta precisione*
- *Fissaggio: con vite CHC5, coppia di serraggio 10Nm*
- *Rapporto 40/1*


Regolazione precisa e rapida



Accessori

- *Non dimenticare la piastra* **DOMI-M (vol. 1 p.636)** *in caso di fissaggio su slitta di regolazione*





SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta

Codice	Range di rotazione	Coppia max. in ingresso (Nm)	Coppia max. sulla tavola (Nm)	Tolleranza Concentricità (mm)	Tolleranza Planarità (mm)	Massa (kg)	Prezzo unit.
DOMI-MDV80	0 a + ∞	2,5	5	+/- 0,03	+/- 0,03	1,60	1 676,02 €

Dimensioni in mm